

# HC-B 10-ANDOCK - Dockningsram



1586125

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1586125>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Monteringsram för rack, för kontaktinsatser av typ B10, med 4 skruvar med koniska huvuden M5, rackkompensation x/y-axel  $\pm 1,5$  mm

## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Artikelnr                              | 1586125       |
| Antal/förp.                            | 2 Styck       |
| Minsta beställningsantal               | 2 Styck       |
| Försäljningskod                        | AF7AZB        |
| Produktnyckel                          | AF7AZB        |
| GTIN                                   | 4046356345736 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 101,24 g      |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 50 g          |
| Tullnummer                             | 85389099      |
| Ursprungsland                          | CN            |

# HC-B 10-ANDOCK - Dockningsram

1586125

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1586125>




## Tekniska data

### Artikelegenskaper

|               |               |
|---------------|---------------|
| Produkttyp    | Monteringsram |
| Konstruktion  | B10           |
| Antal platser | 3             |

### Mått

|           |                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Måttskiss |  |
| Bredd     | 55 mm                                                                              |
| Höjd      | 99 mm                                                                              |
| Djup      | 25,8 mm                                                                            |

### Materialuppgifter

|          |                |
|----------|----------------|
| Material | Rostfritt stål |
|----------|----------------|

### Mekaniska egenskaper

#### Mekaniska data

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Anslutningsfrekvens | ≥ 500 |
|---------------------|-------|

### Miljö- och livslängdsvillkor

#### Omgivningsförhållanden

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Drifttemperatur | -40 °C ... 125 °C |
|-----------------|-------------------|

### Montering

|                  |                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Montageanvisning | För kontaktinsatser i serierna B10, DD42, BB18, K, M |
|------------------|------------------------------------------------------|


# HC-B 10-ANDOCK - Dockningsram

1586125

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1586125>



## Ritningar




Måttskiss


# HC-B 10-ANDOCK - Dockningsram

1586125

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1586125>



Monteringsöppning



max. avstånd mellan de båda monteringsramarna ( vid standardkontakter 25,8 mm; vid fiberoptiska kontakter 27 mm; vid pneumatikkontakter 26,5 mm )

# HC-B 10-ANDOCK - Dockningsram



1586125

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1586125>

## Klassifikationer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440206 |
| ECLASS-15.0 | 27440206 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002312 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# HC-B 10-ANDOCK - Dockningsram



1586125

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1586125>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja, Inga undantagsregler |
|-----------------------------------------|--------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                               |
|                                        | Inga farliga ämnen över gränsvärdena |

### EU REACH SVHC

|                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB  
Linvägen 2  
S-14144 Huddinge  
+46 (0)8 - 608 64 00  
[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)