

HC-26P1N1290DU - Kopplingskontakt



1590289

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1590289>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kopplingskontakt, rak, Skruvlåsning, M27, poltal: 26, typ av kontakt: Stift, skärmad: ja, kapslingsklass: IP67, kabeldiametrar: 2 mm ... 14,5 mm, poltal: 26, anslutningstyp: Lödstift, serie: HC, denna artikel förväntas vara blyfri från 2026-Q2 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1590289
Antal/förp.	12 Styck
Minsta beställningsantal	12 Styck
Försäljningskod	ABRAJG
Produktnyckel	ABRAJG
GTIN	4046356186605
Vikt per styck (inklusive förpackning)	103,7 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	94,559 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

HC-26P1N1290DU - Kopplingskontakt



1590289

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1590289>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Cirkulära kontakter (kabelsidan)
Serie	HC
Användning	Signal
Poltal	26
Anslutning	26
Skärmad	ja
Kodning	N
Typ av gänga	M27

Materialuppgifter

Material, packning	FPM eller NBR eller EPDM
Kåpans material	Metall
Kapslingsmaterial	Vriddelar: koppar-zink-legering (CuZn), gjutgodsdelar: zink (GD-Zn)
Isolationshöljesmaterial	PA66
Kontaktmaterial	CuZn
Kontaktyta	förnicklad, guldsikt
Material tättnings- och O-ring	FPM

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Anslutningstyp	Lödstift
----------------	----------

Elektriska egenskaper

Kontakt

Kontaktdiameter	1 mm
Area min.	0,08 mm ²
Area max.	1 mm ²
Märkström I _N	8 A
Märkspänning U _N	48 V AC 74 V DC
Överspänningskategori	III
Nedsmuttningsgrad	3
Dimensionerad stötspänning	1,5 kV

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	50
---------------------	----

Kontakt

HC-26P1N1290DU - Kopplingskontakt



1590289

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1590289>

Konstruktion	rak
Rotationsriktning	standard

Kabel/ledare

Ledarens ytterdiameter	2 mm ... 14,5 mm
------------------------	------------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP67
Drifttemperatur	-20 °C ... 125 °C
Höjdläge	2000 m


HC-26P1N1290DU - Kopplingskontakt

1590289

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1590289>




Ritningar



Måttskiss

Schematisk ritning



Polbild

HC-26P1N1290DU - Kopplingskontakt

1590289

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1590289>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440116
ECLASS-15.0	27440116

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-26P1N1290DU - Kopplingskontakt



1590289

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1590289>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	71700fee-793f-472c-a08b-9aa680b2819a

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com