

RC-12P1N8D0000 - Kontaktinsats

1597635

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1597635>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kontaktinsats, M23, poltal: 12, typ av kontakt: Stift, Crimpanslutning, serie: NC, RC, RM, TU, UC, denna artikel förväntas vara blyfri från 2025-Q4 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1597635
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	ABRAFU
Produktnyckel	ABRAFU
GTIN	4046356217217
Vikt per styck (inklusive förpackning)	10 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	3,278 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	DE

RC-12P1N8D0000 - Kontaktinsats

1597635

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1597635>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kontaktinsats
Serie	NC
	RC
	RM
	TU
	UC
Användning	Signal
Poltal	12
Anslutning	12
Kodning	N
Typ av gänga	M23

Elektriska egenskaper

Kontakt: Kontaktgrupp 1

Kontaktdiameter	1 mm
Area min.	0,14 mm ²
Area max.	0,56 mm ²
Märkström I _N	8 A (vid max. anslutningsarea)
Märkspänning U _N	48 V AC
	74 V DC
Överspänningskategori	III
Nedsmuttningsgrad	3
Dimensionerad stötspänning	1,5 kV

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Crimpanslutning
----------------	-----------------

Materialuppgifter

Material Isolator	PA 6.6
Material Kontakt	CuZn
Material Kontaktyta	Ni/Au

Kontakt

Rotationsriktning	standard
-------------------	----------

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	50
---------------------	----

Miljö- och livslängdsvillkor

RC-12P1N8D0000 - Kontaktinsats



1597635

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1597635>

Omgivningsförhållanden

Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)
--

50 % ... 65 %

RC-12P1N8D0000 - Kontaktinsats


1597635

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1597635>



Ritningar

Schematisk ritning



Polbild


RC-12P1N8D0000 - Kontaktinsats

1597635

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1597635>



Schematisk ritning



Måttskiss

RC-12P1N8D0000 - Kontaktinsats



1597635

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1597635>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440223
ECLASS-15.0	27440223

ETIM

ETIM 9.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RC-12P1N8D0000 - Kontaktinsats



1597635

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1597635>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	e4d2d8bb-54a7-439a-b22f-2e3e3f484415

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com