

RC-12S1N8E0000 - Kontaktinsats

1599348

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1599348>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kontaktinsats, M23, poltal: 12, typ av kontakt: Hona, Crimpanslutning, serie: NC, RC, RM, TU, UC

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1599348
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	ABRAFU
Produktnyckel	ABRAFU
GTIN	4046356225502
Vikt per styck (inklusive förpackning)	10,5 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	4,98 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	DE

RC-12S1N8E0000 - Kontaktinsats

1599348

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1599348>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produktyp	Kontaktinsats
Serie	NC
	RC
	RM
	TU
	UC
Användning	Signal
Poltal	12
Anslutning	12
Kodning	N
Typ av gänga	M23

Elektriska egenskaper

Kontakt

Kontaktdiameter	1 mm
Area min.	0,22 mm ²
Area max.	0,56 mm ²
Märkspänning U _N	48 V AC
	74 V DC
Överspänningskategori	III
Nedsmutningsgrad	3
Dimensionerad stötspänning	1,5 kV

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Crimpanslutning
----------------	-----------------

Materialuppgifter

Material, kontakt	CuZn
Material, kontaktyta	Ni/Au
Kontaktyta	förnicklad, guldsikt
Material isolerkropp	PA66

Kontakt

Rotationsriktning	standard
-------------------	----------

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	50
---------------------	----

Miljö- och livslängdsvillkor

RC-12S1N8E0000 - Kontaktinsats



1599348

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1599348>

Omgivningsförhållanden

Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)
--

50 % ... 65 %

RC-12S1N8E0000 - Kontaktinsats

1599348

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1599348>



Ritningar

Schematisk ritning



Polbild

RC-12S1N8E0000 - Kontaktinsats



1599348

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1599348>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440223
ECLASS-15.0	27440223

ETIM

ETIM 9.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RC-12S1N8E0000 - Kontaktinsats



1599348

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1599348>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com