

RC-19S1NP20000 - Kontaktinsats

1602968

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1602968>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kontaktinsats, M23, poltal: 16+3, typ av kontakt: Hona, Lödanslutning, Alternativ produkt enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %) art.nr.: 1241566

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1602968
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod	ABRADM
Produktnyckel	ABRAFU
GTIN	4046356242646
Vikt per styck (inklusive förpackning)	12,8 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	12,8 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

RC-19S1NP20000 - Kontaktinsats

1602968

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1602968>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kontaktinsats
Användning	Signal
Poltal	19
Anslutning	16+3
Kodning	N
Typ av gänga	M23

Elektriska egenskaper

Kontakt: Kontaktgrupp 1

Kontaktdiameter	1,5 mm
Area min.	0,08 mm ²
Area max.	1 mm ²
Märkström I _N	10 A (vid max. anslutningsarea)
Märkspänning U _N	48 V AC
	74 V DC
Överspänningskategori	III
Nedsmuttningsgrad	3
Dimensionerad stötspänning	1,5 kV

Kontakt: Kontaktgrupp 2

Kontaktdiameter	1 mm
Area min.	0,08 mm ²
Area max.	1 mm ²

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Lödanslutning
----------------	---------------

Kontakt

Rotationsriktning	standard
-------------------	----------

RC-19S1NP20000 - Kontaktinsats



1602968

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1602968>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440223
-------------	----------

ETIM

ETIM 8.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RC-19S1NP20000 - Kontaktinsats

1602968

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1602968>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
--	-----------------------------

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com