

HC-B 6-TMS-100/O1STM20G-STA - Kapsling



1604052

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1604052>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



HEAVYCON ADVANCE standard-pulverskikt, kåpa B6, med skruvlås, höjd 100 mm, med gänga 1x M20, rak kabelutgång

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1604052
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Produktnyckel	AF7AAA
GTIN	4017918883966
Vikt per styck (inklusive förpackning)	301,73 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	301,73 g
Ursprungsland	DE

HC-B 6-TMS-100/O1STM20G-STA - Kapsling



1604052

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1604052>

Tekniska data

Anmärkning

Allmänt	för kontaktinsatser HC-B6, BB10, DD24, M
---------	--


Artikelegenskaper

Produkttyp	Kåpa med skruvlås
Kapslingstyp	Kåpa
Användning	Standard
Konstruktion	B6
Antal kabelutgångar	1
Typ av förskruvning	1x M20
Fästskruvar	M6
Skärmad	nej
Kabelanslutning	rak
Pg-genomföring	utan

Anslutningsdata

Åtdragningsmoment	3 Nm (Låsskruv)
-------------------	-----------------

Mått

Måttskiss	
Bredd	57 mm
Höjd	100 mm
Längd	92 mm

Byggmått

Bredd monteringsöppning	35 mm
Längd monteringsöppning	52 mm

Materialuppgifter

Material, packning	NBR
Kåpans material	Aluminiumpressgjutning
Material kåpans yta	pulvriserad yta, grå
Material, låsbygel	Rostfritt stål

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP66
	IP68 (0,2 bar/24 h)

HC-B 6-TMS-100/O1STM20G-STA - Kapsling



1604052

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1604052>

	IP69K
Kapslingsklass (NEMA)	4 (NEMA 250)
	4X (NEMA 250)
	6P (NEMA 250)
	12 (NEMA 250)
Drifttemperatur	-40 °C ... 125 °C

Mekaniska egenskaper


Mekaniska data

Typ av förskruvning	1x M20
Låstyp	Skruv

Montering

Montageanvisning	För att säkerställa skyddsledarkontaktens funktion även sned jackning måste båda montageflänsarna ha tillräcklig elektrisk kontakt med metallväggen.
	Låsskruvens åtdragningsmoment 3 Nm.
Fästsruvar	M6

Ritningar



Monteringsöppning

1) vid användning av M4-skruv

2) vid användning av självgående skruvar (Torx® 20, M4)

HC-B 6-TMS-100/O1STM20G-STA - Kapsling

1604052

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1604052>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com