

HC-B 24-TMB-100/O1STM40G-STA - Kapsling



1604599

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1604599>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



HEAVYCON ADVANCE standard-pulverskikt, kåpa B24, med bajonettlås, höjd 100 mm, med gänga 1x M40, rak kabelutgång

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1604599
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	AF7AAA
Produktnyckel	AF7AAA
GTIN	4017918948276
Vikt per styck (inklusive förpackning)	457,36 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	457,36 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	DE

HC-B 24-TMB-100/O1STM40G-STA - Kapsling



1604599

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1604599>

Tekniska data


Anmärkning

Allmänt	för kontaktinsatser HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M
---------	--

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kåpa med bajonettlås
Kapslingstyp	Kåpa
Användning	Standard
Konstruktion	B24
Antal kabelutgångar	1
Typ av förskruvning	1x M40
Skärmad	nej
Kabelanslutning	rak
Pg-genomföring	utan

Mått

Måttskiss	
Bredd	57 mm
Höjd	100 mm
Längd	152 mm

Byggmått

Bredd monteringsöppning	35 mm
Längd monteringsöppning	112 mm

Materialuppgifter

Material, packning	NBR
Kåpans material	Aluminiumpressgjutning
Material kåpans yta	pulvriserad yta, grå
Material, låsbygel	rostfritt stål, grepp: PA-GF

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP65
	IP67
Drifttemperatur	-40 °C ... 125 °C

Mekaniska egenskaper

HC-B 24-TMB-100/O1STM40G-STA - Kapsling



1604599

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1604599>

Mekaniska data

Typ av förskruvning	1x M40
Låstyp	Skruv

Montering

Montageanvisning	För att säkerställa skyddsledarkontaktens funktion även sned jackning måste båda montageflänsarna ha tillräcklig elektrisk kontakt med metallväggen.
------------------	--


HC-B 24-TMB-100/O1STM40G-STA - Kapsling

1604599


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1604599>



Ritningar



Måttskiss



Monteringsöppning

1) vid användning av M4-skravar

2) vid användning av självgående skruvar (Torx® 20, M4)

HC-B 24-TMB-100/O1STM40G-STA - Kapsling

1604599

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1604599>



Godkännanden

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1604599>



EAC

Godkännande-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-B 24-TMB-100/O1STM40G-STA - Kapsling

1604599

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1604599>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimatförändringar

CO2e kg	2,164 kg CO2e
---------	---------------