

HC-B-AF-SET - Monteringsfläns


1604638

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1604638>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Monteringsflänssats för HEAVYCON ADVANCE-kapsling, set bestående av 2 monteringsflänsar med 4 självgående skruvar (M4, Torx®), och 4 underläggsbrickor



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1604638
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF7APZ
Produktnyckel	AF7APZ
GTIN	4017918893262
Vikt per styck (inklusive förpackning)	30,86 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	28,7 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	CN

HC-B-AF-SET - Monteringsfläns

1604638

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1604638>



Tekniska data

Anmärkning

Allmänt	1 styck per kontakt
---------	---------------------


Artikelegenskaper

Produkttyp	Monteringsfläns
Kapslingstyp	Monteringsfläns
Konstruktion	B6 - B24
Skyddslock	nej
Pg-genomföring	utan

Anslutningsdata

Åtdragningsmoment	0,8 Nm ... 1,2 Nm (För monteringshöljets M4-montageskruvar)
-------------------	---

Mått

Måttskiss	
Bredd	42 mm
Höjd	20,5 mm
Djup	14 mm
Borrhålsdiameter	4,5 mm

Materialuppgifter

Material	Aluminiumpressgjutning
----------	------------------------

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Låstyp	Mutter
--------	--------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 125 °C
-----------------	-------------------

Montering

Montageanvisning	För att säkerställa skyddsledarkontaktens funktion även sned jackning måste båda montageflänsarna ha tillräcklig elektrisk kontakt med metallväggen. Minsta väggdjocklek hos en stålplåt: 2,0 mm. Vid montering med självborrande M4-skruvar: borrhålsdiameter 3,6 mm
------------------	---


HC-B-AF-SET - Monteringsfläns

1604638

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1604638>



Ritningar



Måttskiss

HC-B-AF-SET - Monteringsfläns

1604638

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1604638>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440192
ECLASS-15.0	27440192

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-B-AF-SET - Monteringsfläns

1604638

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1604638>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com