

SF-6FS2000 - Crimpkontakt

1605566

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1605566>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Crimpkontakt, Hona, vinklad, kontaktdiameter: 1 mm, anslutningsarea: 0,5 mm² ... 1 mm², material kontakt: CuZn , Alternativ produkt enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %) art.nr.: 1241923

Fördelar

- Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
- Anslutning med hög draghållfasthet
- Låga övergångsmotstånd
- Enkel tillverkningsövervakning

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1605566
Antal/förp.	100 Styck
Minsta beställningsantal	100 Styck
Försäljningskod	ABREAD
Produktnyckel	ABREAD
GTIN	4046356174749
Vikt per styck (inklusive förpackning)	0,302 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	0,268 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	DE

SF-6FS2000 - Crimpkontakt

1605566

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1605566>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Crimpkontakt
Kontakttyp	vinklad

Anslutningsdata

Anslutningsteknik

Typ av kontakt	Hona
Anslutningstyp	Crimpanslutning

Ledaranslutning

Anslutningsarea	0,5 mm ² ... 1 mm ²
-----------------	---

Materialuppgifter

Material Kontakt	CuZn
Material Metallyta kontaktområde (mellanskikt)	Ni
Material Metallyta kontaktområde (täcksikt)	Au

Mått

Diameter (Kontakt diameter)	1 mm
-----------------------------	------

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	100
---------------------	-----

SF-6FS2000 - Crimpkontakt

1605566

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1605566>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

SF-6FS2000 - Crimpkontakt

1605566

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1605566>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	ed69ca43-7e7d-47a7-9292-95c7903e0145

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com