

# SF-Z0007 - Crimpverktyg

1605665

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1605665>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Crimptänger för vinklade crimpkontakter Ø 0,6 mm / Ø 1 mm, ledararea: 0,08 mm<sup>2</sup> ... 0,25 mm<sup>2</sup> / 0,5 mm<sup>2</sup>

## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Artikelnr                              | 1605665                                  |
| Antal/förp.                            | 1 Styck                                  |
| Minsta beställningsantal               | 1 Styck                                  |
| Information                            | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Produktnyckel                          | ABRFAA                                   |
| GTIN                                   | 4046356254182                            |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 334,6 g                                  |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 334,6 g                                  |
| Ursprungsland                          | DE                                       |

# SF-Z0007 - Crimpverktyg

1605665

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1605665>



## Tekniska data

### Artikelegenskaper

|            |              |
|------------|--------------|
| Produkttyp | Crimpverktyg |
| Serie      | SF           |
|            | ST           |
|            | RF           |

# SF-Z0007 - Crimpverktyg

1605665

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1605665>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                         |                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ej tillämplig, (EEE), får inte användas i EEE |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                  |
|                                        | En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina. |

### EU REACH SVHC

|                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB  
Linvägen 2  
S-14144 Huddinge  
+46 (0)8 - 608 64 00  
[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)