

TU-0000000TUDU - Kapsling för cirkulär kontakt



1605891

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1605891>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kapsling för cirkulär kontakt, serie: TU, vinklad, Bajonettlås, M23, poltal: 12, typ av kontakt: Hona, Crimpanslutning, skärmad: ja, kabeldiametrar: 2 mm... 14,5 mm, denna artikel förväntas vara blyfri från 2026-Q3 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1605891
Antal/förp.	8 Styck
Minsta beställningsantal	8 Styck
Försäljningskod	ABRAHE
Produktnyckel	ABRAHE
GTIN	4046356255509
Vikt per styck (inklusive förpackning)	173,86 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	162,937 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	DE

TU-0000000TUDU - Kapsling för cirkulär kontakt



1605891

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1605891>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kapsling för cirkulär kontakt
Serie	TU
Användning	Signal
Anslutning	12
Skärmad	ja
Typ av gänga	M23

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Crimpslutning
----------------	---------------

Materialuppgifter

Material Kåpa	GD-Zn
Material Svarvade delar	CuZn
Material Kapslingens yta	Ni
Material Packning	FPM (O-ring)
Material, packning	FPM eller NBR eller EPDM

Kontakt

Konstruktion	vinklad
--------------	---------

Kabel/ledare


Ledarens ytterdiameter	2 mm ... 14,5 mm
------------------------	------------------

Miljö- och livslängsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP67
Drifttemperatur	-20 °C ... 125 °C
Höjdläge	2000 m

Ritningar



TU-0000000TUDU - Kapsling för cirkulär kontakt



1605891

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1605891>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440224
ECLASS-15.0	27440224

ETIM

ETIM 9.0	EC003556
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

TU-0000000TUDU - Kapsling för cirkulär kontakt



1605891

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1605891>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	8ed9999c-4f49-4352-bc74-073bdcbf29e0

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com