

UC-000000080DU - Kapsling för cirkulär kontakt



1606030

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1606030>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kapsling för cirkulär kontakt, serie: UC, rak, Skruvlåsning, M23, poltal: 12, skärmad: ja, kabeldiametrar: 2 mm... 14,5 mm, denna artikel förväntas vara blyfri från 2026-Q2 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1606030
Antal/förp.	20 Styck
Minsta beställningsantal	20 Styck
Försäljningskod	ABRAIE
Produktnyckel	ABRAIE
GTIN	4046356256834
Vikt per styck (inklusive förpackning)	90,27 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	85,731 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	DE

UC-000000080DU - Kapsling för cirkulär kontakt



1606030

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1606030>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kapsling för cirkulär kontakt
Serie	UC
Användning	Signal
Anslutning	12
utförande	Kabelanslutning-kapsling
Skärmad	ja
Typ av gänga	M23

Materialuppgifter

Material (Svarvade delar)	CuZn
Material, packning	FPM eller NBR eller EPDM
Kåpans material	GD-Zn
Kapslingsmaterial	Vriddelar: koppar-zink-legering (CuZn), gjutgodsdelar: zink (GD-Zn)
Material kåpans yta	Ni
Material tätnings- och O-ring	FPM

Kontakt

Konstruktion	rak
--------------	-----

Kabel/ledare

Ledarens ytterdiameter	2 mm ... 14,5 mm
------------------------	------------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden	
Kapslingsklass	IP67
Drifttemperatur	-20 °C ... 125 °C
Höjdläge	2000 m

UC-000000080DU - Kapsling för cirkulär kontakt

1606030

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1606030>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440224
ECLASS-15.0	27440224

ETIM

ETIM 9.0	EC003556
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UC-000000080DU - Kapsling för cirkulär kontakt



1606030

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1606030>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	f884804a-88d0-4361-acf5-0d27a05deeff

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com