

UC-0000000NNDU - Kapsling för cirkulär kontakt



1606050

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1606050>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Kapsling för cirkulär kontakt, serie: UC, vinklad, Skruvlåsning, M23, skärmad: ja, kabeldiametrar: 6,5 mm... 14,5 mm, denna artikel förväntas vara blyfri från 2026-Q3 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1606050
Antal/förp.	8 Styck
Minsta beställningsantal	8 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod	ABRAIE
Produktnyckel	ABRAIE
GTIN	4046356256971
Vikt per styck (inklusive förpackning)	178,575 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	168,429 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	DE

UC-0000000NNDU - Kapsling för cirkulär kontakt



1606050

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1606050>

Tekniska data

Anmärkning

Anvisning vid beställning:	Kontaktsatser beställs separat
----------------------------	--------------------------------

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kapsling för cirkulär kontakt
Serie	UC
Användning	Signal
Skärmad	ja
Typ av gänga	M23

Materialuppgifter

Material Kåpa	GD-Zn
Material Kapslingens yta	Ni
Material Svarvade delar	CuZn
Material tättnings- och O-ring	FPM

Kontakt

Konstruktion	vinklad
--------------	---------


Kabel/ledare

Ledarens ytterdiameter	6,5 mm ... 14,5 mm
------------------------	--------------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden	
Kapslingsklass	IP67
Drifttemperatur	-20 °C ... 125 °C
Höjdläge	2000 m

Ritningar



UC-0000000NNDU - Kapsling för cirkulär kontakt



1606050

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1606050>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440224
ECLASS-15.0	27440224

ETIM

ETIM 9.0	EC003556
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UC-0000000NNDU - Kapsling för cirkulär kontakt



1606050

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1606050>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	0dd84ab3-591c-4e98-a8a3-9cc0be1801e4

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com