

UC-12P1N1290DU - Kopplingskontakt



1606290

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1606290>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



M23, Kopplingskontakt, serie: UC, rak, skärmad: ja, Skruvlåsning, Poltal: 12, Rotationsriktning: standard, typ av kontakt: Stift, Lödstift, kabeldiametrar: 2 mm ... 14,5 mm, kodning: N

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1606290
Antal/förp.	20 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod	ABRABC
Produktnyckel	ABRAIG
GTIN	4046356258623
Vikt per styck (inklusive förpackning)	175,3 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	175,3 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

UC-12P1N1290DU - Kopplingskontakt



1606290

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1606290>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Cirkulära kontakter (kabelsidan)
------------	----------------------------------

Kontakt

Isolerkropp

Kodning	N
Material, kontakt	CuZn
Material, kontaktyta	Ni/Au
Anslutningsfrekvens	100
Anslutningstyp	Lödstift
Kontaktutförande	Stift
Användning	Signal
Poltal	12
Rotationsriktning	standard
Anslutning	12
Antal Kontakt (Kontaktgrupp 1)	12
Diameter Kontakt (Kontaktgrupp 1)	1 mm
Ledararea min. Kontakt (Kontaktgrupp 1)	0,08 mm ²
Ledararea max. Kontakt (Kontaktgrupp 1)	1 mm ²
Märkström Kontakt (Kontaktgrupp 1)	8 A (vid max. anslutningsarea)
Märkspänning Kontakt (Kontaktgrupp 1)	48 V AC 74 V DC
Dimensionerad stötspänning	1,5 kV
Överspänningskategori	III
Nedsmutsningsgrad	3

Kåpa

Typ av gänga	M23
Låsningstyp	Skruvlåsning
Pg-genomföring	utan
Kåpans material	GD-Zn
Kapslingsklass (jackad)	IP67

Tätning

Ledarens ytterdiameter	2 mm ... 14,5 mm
Material, packning	NBR

UC-12P1N1290DU - Kopplingskontakt

1606290

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1606290>



Ritningar

Schematisk ritning



Polbild


UC-12P1N1290DU - Kopplingskontakt

1606290

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1606290>



Schematisk ritning




Måttskiss

UC-12P1N1290DU - Kopplingskontakt

1606290

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1606290>



UC-12P1N1290DU - Kopplingskontakt

1606290

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1606290>



Klassifikationer

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121409
-------------	----------

UC-12P1N1290DU - Kopplingskontakt



1606290

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1606290>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com