

RC-06S1N8K0000 - Kontaktinsats



1606995

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1606995>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kontaktinsats, M23, poltal: 6, typ av kontakt: Hona, Crimpanslutning, serie: NC, RC, RM, TU, UC, denna artikel förväntas vara blyfri från 2025-Q4 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1606995
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod	ABRAFU
Produktnyckel	ABRAFU
GTIN	4046356199902
Vikt per styck (inklusive förpackning)	12 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	5,308 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	DE

RC-06S1N8K0000 - Kontaktinsats

1606995

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1606995>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kontaktinsats
Serie	NC
	RC
	RM
	TU
	UC
Användning	Signal
Poltal	6
Anslutning	6
Kodning	N
Typ av gänga	M23

Elektriska egenskaper

Kontakt

Kontaktdiameter	2 mm
Area min.	1 mm ²
Area max.	1,5 mm ²
Märkspänning U _N	48 V AC
	74 V DC
Överspänningskategori	III
Nedsmutningsgrad	3
Dimensionerad stötspänning	1,5 kV

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Crimpanslutning
----------------	-----------------

Materialuppgifter

Isolationshöljesmaterial	PA66
Material, kontakt	CuZn
Material, kontaktyta	Ni/Au
Kontaktyta	förnicklad, guldsikt
Material isolerkropp	PA66

Kontakt

Rotationsriktning	standard
-------------------	----------

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	50
---------------------	----

RC-06S1N8K0000 - Kontaktinsats

1606995

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1606995>



Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)
--

50 % ... 65 %

RC-06S1N8K0000 - Kontaktinsats

1606995

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1606995>



Ritningar

Schematisk ritning



Polbild


RC-06S1N8K0000 - Kontaktinsats

1606995

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1606995>



Schematisk ritning



Måttskiss

RC-06S1N8K0000 - Kontaktinsats



1606995

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1606995>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440223
ECLASS-15.0	27440223

ETIM

ETIM 9.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RC-06S1N8K0000 - Kontaktinsats

1606995

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1606995>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	77211731-05fe-4abd-aa31-4d947f4bbe82

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com