

RC-09S1N8L0000 - Kontaktinsats

1607004

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607004>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kontaktinsats, M23, poltal: 8+1, typ av kontakt: Hona, Crimpanslutning, serie: NC, RC, RM, TU, UC

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1607004
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod	ABRADN
Produktnyckel	ABRAFU
GTIN	4046356211239
Vikt per styck (inklusive förpackning)	13 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	13 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	DE

RC-09S1N8L0000 - Kontaktinsats



1607004

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607004>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kontaktinsats
Serie	NC
	RC
	RM
	TU
	UC
Användning	Signal
Poltal	9
Anslutning	8+1
Kodning	N
Typ av gänga	M23

Elektriska egenskaper

Kontakt: Kontaktgrupp 1

Kontaktdiameter	2 mm
Area min.	1 mm ²
Area max.	1,5 mm ²
Märkström I _N	20 A
Märkspänning U _N	48 V AC
	74 V DC
Överspänningskategori	III
Nedsmuttningsgrad	3
Dimensionerad stötspänning	1,5 kV

Kontakt: Kontaktgrupp 2

Kontaktdiameter	1 mm
Area min.	0,14 mm ²
Area max.	0,56 mm ²
Märkström I _N	8 A
Märkspänning U _N	48 V AC
	74 V DC

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Crimpslutning
----------------	---------------

Materialuppgifter

Material Isolator	PA 6.6
Material Kontakt	CuZn
Material Kontaktyta	Ni/Au

Kontakt

RC-09S1N8L0000 - Kontaktinsats



1607004

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607004>

Rotationsriktning	standard
-------------------	----------

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	50
---------------------	----

RC-09S1N8L0000 - Kontaktinsats

1607004

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607004>



Ritningar

Schematisk ritning




RC-09S1N8L0000 - Kontaktinsats

1607004

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607004>



Schematisk ritning




RC-09S1N8L0000 - Kontaktinsats

1607004

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607004>



Schematisk ritning



RC-09S1N8L0000 - Kontaktinsats



1607004

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607004>

Klassifikationer

ETIM

ETIM 8.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: Ej tillämplig)
--	---------------------------------