

RC-12P1N320000 - Kontaktinsats

1607006

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607006>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kontaktinsats, M23, poltal: 12, typ av kontakt: Stift, Lödanslutning, serie: RC, TU, denna artikel förväntas vara blyfri från 2027-Q1 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1607006
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod	ABRAFU
Produktnyckel	ABRAFU
GTIN	4046356216067
Vikt per styck (inklusive förpackning)	9,7 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	6,784 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

RC-12P1N320000 - Kontaktinsats

1607006

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607006>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kontaktinsats
Serie	RC
	TU
Användning	Signal
Poltal	12
Anslutning	12
Kodning	N
Typ av gänga	M23

Elektriska egenskaper

Kontakt

Kontaktdiameter	1 mm
Märkspänning U_N	48 V AC
	74 V DC
Överspänningskategori	III
Nedsmuttningsgrad	3
Dimensionerad stötpänning	1,5 kV

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Lödanslutning
----------------	---------------

Materialuppgifter

Material, kontakt	CuZn
Material, kontaktyta	Ni/Au
Kontaktyta	förnicklad, guldsikt
Material isolerkropp	PBT

Kontakt

Rotationsriktning	standard
-------------------	----------

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	50
---------------------	----


RC-12P1N320000 - Kontaktinsats

1607006

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607006>



Ritningar



Måttskiss


RC-12P1N320000 - Kontaktinsats

1607006

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607006>



Schematisk ritning



Polbild


RC-12P1N320000 - Kontaktinsats

1607006

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607006>



Borrplan/lödöns geometri



RC-12P1N320000 - Kontaktinsats



1607006

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607006>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440223
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1607006

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607006>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	c8b243f1-a679-42b8-a3d4-53e1f9931b44

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com