

RF-12P2N8AAD00 - Apparatkontakt framsida



1607257

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607257>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Apparatkontakt framsida, vinklad vridbar, Skruvlåsning, M23, poltal: 12, typ av kontakt: Stift, O-ring axial, skärmad: ja, flänsmått: 26 mm x 26 mm, poltal: 12, anslutningstyp: Crimpanslutning, serie: RF

Fördelar

- Enkel anslutning tack vare en steglös kabelutgångsriktning på upp till 310°
- Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
- Kontakter för en flexibel montering på plats
- Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö
- Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1607257
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	ABRAGM
Produktnyckel	ABRAGM
GTIN	4046356175036
Vikt per styck (inklusive förpackning)	124,7 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	117,069 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

RF-12P2N8AAD00 - Apparatkontakt framsida



1607257

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607257>

Tekniska data

Anmärkning

Anvisning vid beställning:	Crimpkontakter Ø 1 mm beställs separat
----------------------------	--

Artikelegenskaper

Produkttyp	Cirkulära kontakter (apparatsidan)
Serie	RF
Användning	Signal
	Signal
Poltal	12
Anslutning	12
Skärmad	ja
Kodning	N
Typ av gänga	M23

Mått

Kapslingar

Flämsmått	26 mm x 26 mm
-----------	---------------

Materialuppgifter

Material, packning	FPM
Kapslingsmaterial	Vriddelar: koppar-zink-legering (CuZn), gjutgodsdelar: zink (GD-Zn)
Isolationshöljesmaterial	PA 6.6
Material tättnings- och O-ring	FPM

Elektriska egenskaper

Kontakt

Kontakt diameter	1 mm
Märkström I_N	8 A
Märkspänning U_N	48 V AC
	74 V DC
Överspänningskategori	III
Nedsmuttningsgrad	3
Dimensionerad stötspänning	1,5 kV

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Anslutningstyp	Crimpanslutning
Typ av kontakt	Stift

Kontakt

RF-12P2N8AAD00 - Apparatkontakt framsida



1607257

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607257>

Konstruktion	vinklad vridbar
Rotationsriktning	Motsols

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP67
Drifttemperatur	-40 °C ... 125 °C
Höjdläge	2000 m

RF-12P2N8AAD00 - Apparatkontakt framsida




1607257

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607257>


Ritningar

Måttskiss



Måttskiss


Måttskiss



Inbyggnadsmått


1607257

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607257>



Inbyggadsmått

Schematisk ritning



Kontaktkammarnummering (vy jackningssidan) stift parning

RF-12P2N8AAD00 - Apparatkontakt framsida



1607257

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607257>

Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607257>

 cUL Recognized Godkännande-ID: E153698-20090723				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	48 V	5 A	20	-

 UL Recognized Godkännande-ID: E153698-20090723				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	48 V	5 A	20	-

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440109
ECLASS-15.0	27440109

ETIM

ETIM 9.0	EC003569
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---