

RF-12S2N8AWB00 - Apparatkontakt framsida



1607844

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607844>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Apparatkontakt framsida, rak, Skruvlåsning, M23, poltal: 12, typ av kontakt: Hona, O-ring axial, 4x Ø 3,2, skärmad: ja, poltal: 12, anslutningstyp: Crimpanslutning, serie: RF

Fördelar

- Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
- Kontakter för en flexibel montering på plats
- Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö
- Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1607844
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod	ABRAAF
Produktnyckel	ABRAFL
GTIN	4046356174916
Vikt per styck (inklusive förpackning)	30,3 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	30,3 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Anmärkning

Anvisning vid beställning:	Crimpkontakter Ø 1 mm beställs separat
----------------------------	--

Artikelegenskaper

Produkttyp	Cirkulära kontakter (apparatsidan)
Serie	RF
Användning	Signal
	Signal
Poltal	12
Anslutning	12
Skärmad	ja
Kodning	N
Typ av gänga	M23

Materialuppgifter

Material, packning	FPM
Kapslingsmaterial	Vriddelar: koppar-zink-legering (CuZn), gjutgodsdelar: zink (GD-Zn)
Isolationshöljesmaterial	PA 6.6
Material tätning- och O-ring	FPM

Elektriska egenskaper

Kontakt

Kontakt diameter	1 mm
Märkström I_N	8 A
Märkspänning U_N	48 V AC
	74 V DC
Överspänningskategori	III
Nedsmuttningsgrad	3
Dimensionerad stötspänning	1,5 kV

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Anslutningstyp	Crimpanslutning
Typ av kontakt	Hona

Kontakt

Konstruktion	rak
Rotationsriktning	Motsols

Anslutning 1

Byggform huvud	hona
----------------	------

RF-12S2N8AWB00 - Apparatkontakt framsida



1607844

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607844>


Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP67
Drifttemperatur	-20 °C ... 125 °C
Höjdläge	2000 m


Ritningar

Måttskiss




Inbyggnadsmått

Måttskiss



Måttskiss

Schematisk ritning



Kontaktkammarnumrering (vy jackningssidan) hona parning

RF-12S2N8AWB00 - Apparatkontakt framsida



1607844

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607844>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440116
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1607844

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607844>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com