

RF-12S2N8AWQ00 - Apparatkontakt framsida



1607845

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607845>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Apparatkontakt framsida, rak, Skruvlåsning, M23, poltal: 12, typ av kontakt: Hona, O-ring axial, 4x Ø 2,7 mm, skärmad: ja, poltal: 12, anslutningstyp: Crimpanslutning, serie: RF

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1607845
Antal/förp.	20 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod	ABRAAF
Produktnyckel	ABRAFL
GTIN	4046356268813
Vikt per styck (inklusive förpackning)	39,8 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	39,8 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

RF-12S2N8AWQ00 - Apparatkontakt framsida



1607845

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607845>

Tekniska data

Anmärkning

Anvisning vid beställning:	Crimpkontakter Ø 1 mm beställs separat
----------------------------	--

Montering

Montering	4x Ø 2,7 mm
-----------	-------------

Artikelegenskaper

Produkttyp	Cirkulära kontakter (apparatsidan)
Serie	RF
Användning	Feedback, signal
	Signal
Poltal	12
Anslutning	12
Skärmad	ja
Kodning	N
Typ av gänga	M23

Materialuppgifter

Material, packning	FPM
Kapslingsmaterial	Vriddelar: koppar-zink-legering (CuZn), gjutgodsdelar: zink (GD-Zn)
Isolationshöljesmaterial	PA 6.6
Material tättnings- och O-ring	FPM

Elektriska egenskaper

Kontakt

Kontaktdiameter	1 mm
Maximal ström	8 A
Märkspänning U_N	150 V
Överspänningskategori	III
Nedsmuttningsgrad	3
Dimensionerad stötspänning	2,5 kV

Kontakt

Överspänningskategori	III
Nedsmuttningsgrad	3

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Anslutningstyp	Crimpanslutning
Typ av kontakt	Hona

RF-12S2N8AWQ00 - Apparatkontakt framsida



1607845

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607845>

Kontakt


Konstruktion	rak
Rotationsriktning	Motsols

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP67
Drifttemperatur	-20 °C ... 125 °C
Höjdläge	2000 m

Ritningar




RF-12S2N8AWQ00 - Apparatkontakt framsida

1607845

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607845>



Schematisk ritning



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---