

RF-17S1N8AAK00 - Apparatkontakt framsida



1607890

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607890>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Apparatkontakt framsida, vinklad fast, Skruvlåsning, M23, poltal: 17, typ av kontakt: Hona, O-ring axial, 4x Ø 3,2, skärmad: ja, flänsmått: 28 mm x 28 mm, poltal: 17, anslutningstyp: Crimpanslutning, serie: RF

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1607890
Antal/förp.	16 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Produktnyckel	ABRAGM
GTIN	4046356269292
Vikt per styck (inklusive förpackning)	58,96 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	58,96 g
Ursprungsland	DE

RF-17S1N8AAK00 - Apparatkontakt framsida



1607890

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607890>

Tekniska data

Anmärkning

Anvisning vid beställning:	Crimpkontakter Ø 1 mm beställs separat
----------------------------	--

Artikelegenskaper

Produkttyp	Cirkulära kontakter (apparatsidan)
Serie	RF
Användning	Feedback, signal Signal
Poltal	17
Anslutning	17
Skärmad	ja
Kodning	N
Typ av gänga	M23

Mått

Kapslingar

Flämsmått	28 mm x 28 mm
-----------	---------------

Materialuppgifter

Material, packning	FPM
Kapslingsmaterial	Vriddelar: koppar-zink-legering (CuZn), gjutgodsdelar: zink (GD-Zn)
Isolationshöljesmaterial	PA 6.6
Material tättnings- och O-ring	FPM

Elektriska egenskaper

Kontakt

Kontakt diameter	1 mm
Märkström I_N	8 A
Märkspänning U_N	100 V
Överspänningskategori	III
Nedsmuttningsgrad	3
Dimensionerad stötspänning	1,5 kV

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Anslutningstyp	Crimpanslutning
Typ av kontakt	Hona

Kontakt

Konstruktion	vinklad fast
--------------	--------------

RF-17S1N8AAK00 - Apparatkontakt framsida



1607890

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607890>

Rotationsriktning	standard
-------------------	----------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP67
Drifttemperatur	-20 °C ... 125 °C
Höjdläge	2000 m



RF-17S1N8AAK00 - Apparatkontakt framsida

1607890

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607890>




Ritningar



1607890

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607890>

Schematisk ritning



Kontaktkammarnumrering (vy stiftida) hona standard

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com