

VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-P - Montageram



1608087

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1608087>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



MSTB-montageram, IP67, för Push-Pull-låsning, metall, för kretskortsanslutning, för rektangulär monteringsöppning, med packning, utan fästsruvar

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1608087
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	ABNOJA
Produktnyckel	ABNOJA
GTIN	4046356131759
Vikt per styck (inklusive förpackning)	24,814 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	22,066 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Anmärkning

Allmänt	Denna produkt motsvarar riktlinjen PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, kapitel 11 Connectors for 24 Volt Power Supply Cabling och kapitel 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA)
---------	--

Artikelegenskaper

Produkttyp	Montageram
Användning	Kretskortsanslutning power
Konstruktion	Variant 14
Anslutning	obestyrkad

Isoleringsegenskaper


Nedsmutningsgrad	2
------------------	---

Anslutningsdata

Anslutningsteknik

Anslutningstyp	Push-Pull
----------------	-----------

Mått

Måttskiss	
Bredd	36,2 mm
Höjd	42 mm
Längd	17,5 mm

Materialuppgifter

Färg	silver
Material	Metall
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Material, packning	NBR
Kåpans material	Metall
Material kåpans yta	förnicklad

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	≥ 500
---------------------	-------

VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-P - Montageram

1608087

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1608087>



Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP65/IP67
Drifttemperatur	-40 °C ... 80 °C

Montering

Monteringssätt	Väggmontering
----------------	---------------


VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-P - Montageram

1608087

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1608087>


Ritningar

Måttskiss



PROFINET POWER-montageram, IP67

Måttskiss




Kretskortsanpassning, rakt lödstift

VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-P - Montageram

1608087


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1608087>

Måttskiss




PROFINET POWER-montageram, IP67


Måttskiss



Kretskortsanpassning, vinklat lödstift



Borrplan



Borrplan

VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-P - Montageram

1608087

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1608087>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440210
ECLASS-15.0	27440210

ETIM

ETIM 9.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(CAS-nummer: 119-47-1)
SCIP	e05d0456-f3a3-476b-b119-45e7e3765260