

VS-PPC-F1-SCRJ-POBK-1RF - Montageram



1608210

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1608210>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



SC-RJ-montageram, IP67, för push-pull-låsning, plast, med Freenet-system, för rektangulär monteringsöppning, med tätning och SC-RJ-koppling (för POF, PCF & GOF), utan fästskruvar

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1608210
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	ABNODE
Produktnyckel	ABNODE
GTIN	4046356159890
Vikt per styck (inklusive förpackning)	16,5 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	16 g
Tullnummer	85367000
Ursprungsland	DE

VS-PPC-F1-SCRJ-POBK-1RF - Montageram



1608210

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1608210>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Montageram
Användning	Freenet
Konstruktion	SC-RJ
Poltal	2
Anslutning	SC-RJ
Antal kortplatser	1

Isoleringsegenskaper

Nedsmutningsgrad	2
------------------	---

Elektriska egenskaper


Överföringsmedium	Fiberoptik
-------------------	------------

Anslutningsdata

Anslutningsteknik

Anslutningstyp	Fjäderkraftanslutning
----------------	-----------------------

Mått

Måttskiss	
Bredd	22,2 mm
Höjd	42 mm

Materialuppgifter

Färg	svart
Material	Plast
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Material, packning	NBR
Kåpans material	Plast
Material kåpans yta	PA, ljusgrå
Material, kontaktyta	Au/Ni
Material kontaktinsats	polyester GF

Kabel/ledare

Fiberoptisk kabel

Antal fibrer	2
fiber	POF, PCF, GOF

VS-PPC-F1-SCRJ-POBK-1RF - Montageram



1608210

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1608210>

Fibertyp	GOF, PCF, POF
Överföringsmedium	Fiberoptik

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	≥ 500
---------------------	-------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP67 (IP65/67)
	IP65/IP67
Drifttemperatur	-20 °C ... 70 °C

Montering

Monteringssätt	Montering från framsidan
----------------	--------------------------


VS-PPC-F1-SCRJ-POBK-1RF - Montageram

1608210


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1608210>



Ritningar



Monteringsöppning



VS-PPC-F1-SCRJ-POBK-1RF - Montageram



1608210

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1608210>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440210
ECLASS-15.0	27440210

ETIM

ETIM 9.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com