

VS-P1211-P1211-C1000/ 5,0 - Fiberoptisk kabel



1608715

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1608715>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Konfektionerad PROFINET-fiberoptikkabel, rundkabel, polymerfiber 980/1000 µm, SC-RJ/IP67 Push-Pull-metallkåpa till SC-RJ/IP67 Push-Pull-metallkåpa, för kablage inuti byggnader, kabeln är lämplig för UV-skyddad användning utomhus, längd: 5 m

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1608715
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Produktnyckel	ABNMAY
GTIN	4046356161275
Vikt per styck (inklusive förpackning)	451 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	213,271 g
Ursprungsland	DE

VS-P1211-P1211-C1000/ 5,0 - Fiberoptisk kabel



1608715

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1608715>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Datakabel konfektionerad
Sensortyp	PROFINET
Poltal	2

Elektriska egenskaper

Dämpning	$\leq 2,5$ dB (vid 660 nm)
Överföringsmedium	Fiberoptik

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	≥ 500
---------------------	------------

Materialuppgifter

Material, packning O-ring	NBR
Material, packning Kabeltätning	TPE
Kåpans material	Förzinkad gjutgodslegering
Ytermantel, material	LSFH

Kontakt

Anslutning 1

Konstruktion	Hane rak SC-RJ
Låsanordningstyp	Push-Pull

Anslutning 2

Konstruktion	Hane rak SC-RJ
Låsanordningstyp	Push-Pull

Kabel/ledare

Kabellängd	5,00 m
Kabelvikt	67 kg/km
Uppbyggnad signalkabel	1000,00 μ m
Tråddiameter inklusive isolering	2,2 mm
Ledarens ytterdiameter	7,50 mm
Ytermantel, material	PE
Ytermantel / färg	grön RAL 6018
Enkelledare, färg	svart, orange
Minsta böjradie, fast kablage	25 mm
Minsta böjradie, rörligt förlagd	25 mm
Halogenfri	ja
Drifttemperatur	-20 °C ... 60 °C (Kabel, fast montering)

VS-P1211-P1211-C1000/ 5,0 - Fiberoptisk kabel



1608715

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1608715>

	-30 °C ... 70 °C (Kabel, rörlig montering)
--	--

Fiberoptisk kabel

Antal fibrer	2
--------------	---

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP65
	IP67
	IP65/IP67
Drifttemperatur (Kabel, fast förläggning)	-30 °C ... 70 °C (Kabel, fast montering)
Drifttemperatur (Kabel, rörlig förläggning)	-20 °C ... 60 °C (Kabel, rörlig montering)
Drifttemperatur	Hane/hona

VS-P1211-P1211-C1000/ 5,0 - Fiberoptisk kabel


1608715

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1608715>




Ritningar

Måttskiss



SCRJ-Push-Pull-kontakt, IP67

Måttskiss



SCRJ-Push-Pull-kontakt, IP67


VS-P1211-P1211-C1000/ 5,0 - Fiberoptisk kabel

1608715

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1608715>




Schematisk ritning



Polbild kontakt SCRJ

Schematisk ritning



Polbild kontakt SCRJ

VS-P1211-P1211-C1000/ 5,0 - Fiberoptisk kabel



1608715

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1608715>

Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com