

RF-06F1N1280DU - Kabelanslutning



1617334

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1617334>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kabelanslutning, rak, Skruvlåsning, M23, poltal: 6, typ av kontakt: Hona, skärmad: ja, kabeldiametrar: 5 mm ... 13,2 mm, poltal: 6, anslutningstyp: Lödanslutning, serie: RF

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1617334
Antal/förp.	20 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod	ABRBCA
Produktnyckel	ABRAGA
GTIN	4046356600057
Vikt per styck (inklusive förpackning)	101 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	100 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

RF-06F1N1280DU - Kabelanslutning



1617334

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1617334>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Cirkulära kontakter (kabelsidan)
Serie	RF
Användning	Signal
Poltal	6
Anslutning	6
Skärmad	ja
Kodning	N
Typ av gänga	M23

Materialuppgifter

Material, packning	FPM
Kåpans material	Metall

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Anslutningstyp	Lödanslutning
----------------	---------------

Elektriska egenskaper

Kontakt

Kontaktdiameter	2 mm
Area min.	0,08 mm ²
Area max.	2,5 mm ²
Märkspänning U _N	48 V AC 74 V DC
Överspänningskategori	III
Nedsmuttningsgrad	3
Dimensionerad stötspänning	1,5 kV

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	50
---------------------	----

Kontakt

Konstruktion	rak
Rotationsriktning	standard

Kabel/ledare

Ledarens ytterdiameter	5 mm ... 13,2 mm
------------------------	------------------

Miljö- och livslängdsvillkor

RF-06F1N1280DU - Kabelanslutning

1617334

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1617334>



Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP67
Drifttemperatur	-40 °C ... 125 °C
Höjdläge	2000 m

RF-06F1N1280DU - Kabelanslutning


1617334

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1617334>



Ritningar

Måttskiss



RF-06F1N1280DU

RF-06F1N1280DU - Kabelanslutning



1617334

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1617334>

Klassifikationer

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121413
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
--	-----------------------------