

KV-M-M50-GD-(8) - Kabelförskruvning



1636509

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1636509>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



HEAVYCON M50 kabelförskruvning metall, vägg-genomföring för dataanslutning, med delbar packning, 1 x 8 mm håldiameter; innerdiameter 37 mm

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1636509
Antal/förp.	5 Styck
Minsta beställningsantal	5 Styck
Försäljningskod	AF7DAX
Produktnyckel	AF7DAX
GTIN	4046356028233
Vikt per styck (inklusive förpackning)	212,08 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	212,08 g
Tullnummer	74122000
Ursprungsland	DE

KV-M-M50-GD-(8) - Kabelförskruvning



1636509

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1636509>

Tekniska data


Artikelegenskaper

Produkttyp	Kabelförskruvning
Användning	för datakontakt
	Standard
Antal ledningar	1
Tillverkare	Pflitsch
Tillverkarbeteckning	25056 dpmk 1/8
Skärmad	nej

Karakteristik

Kabeltätningssområde	7,50 mm ... 8,00 mm
----------------------	---------------------

Mått

Måttskiss	
Höjd	58 mm
Längd	39 mm
Längd anslutningsgänga	10 mm
Nyckelvidd kopplingsmutter	50 mm
Nyckelbredd stöd	54 mm
Sexkant vinkelmått	58 mm
Gängtyp anslutningssida	M50 x 1,5
Gängstigning	1,5 mm

Innermått

Innerdiameter	37 mm
---------------	-------

Materialuppgifter

Färg	mässingsfärgad
Material, packning O-ring	NBR
Material, packning	TPE
Material skruvanslutning	Mässing, förnicklad

Kabel/ledare

Ledarens ytterdiameter Kabel 1	7,5 mm ... 8 mm
Halogenfri	nej

Miljö- och livslängdsvillkor

KV-M-M50-GD-(8) - Kabelförskruvning

1636509

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1636509>



Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP65
Drifttemperatur	-40 °C ... 125 °C


KV-M-M50-GD-(8) - Kabelförskruvning

1636509

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1636509>



Ritningar



KV-M-M50-GD-(8); ...-GD-(10); ...-GD-(2x6)

KV-M-M50-GD-(8) - Kabelförskruvning

1636509

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1636509>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

KV-M-M50-GD-(8) - Kabelförskruvning



1636509

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1636509>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	c9f27156-7386-4d9c-bdca-caa622c50e57

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com