

QSS 15 - Hylsnyckel

1641992

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1641992>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Hylsnyckel, för lossning och åtdragning av förskruvningen QUICKON, nyckelvidd 15 mm

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1641992
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF6ZCX
Produktnyckel	AF6ZCX
GTIN	4017918904630
Vikt per styck (inklusive förpackning)	86,9 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	86 g
Tullnummer	82055980
Ursprungsland	DE

QSS 15 - Hylsnyckel

1641992

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1641992>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Hylsnyckel
Användning	för lossning och åtdragning av QUICKON-kontramuttern

Mått

Längd	175 mm
Diameter	20 mm
Nyckelbredd	15 mm
Nyckelbredd montering	15 mm

Materialuppgifter

Material	Stål, förzinkat
----------	-----------------

QSS 15 - Hylsnyckel

1641992

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1641992>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	21040206
ECLASS-15.0	21040206

ETIM

ETIM 9.0	EC000174
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111700
-------------	----------

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com