

# HC-B 6-SD-FLU/FS-AL - Skyddslock

1644559

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1644559>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Skyddslock B6, för längsbygel, material skyddslock: Al, höjd: 16 mm, packning: nej, med fångsnöre

## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Artikelnr                              | 1644559       |
| Antal/förp.                            | 10 Styck      |
| Minsta beställningsantal               | 1 Styck       |
| Försäljningskod                        | AF7AZC        |
| Produktnyckel                          | AF7AZC        |
| GTIN                                   | 4017918904869 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 57,95 g       |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 49,05 g       |
| Tullnummer                             | 85389099      |
| Ursprungsland                          | DE            |

# HC-B 6-SD-FLU/FS-AL - Skyddslock

1644559

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1644559>



## Tekniska data


### Anmärkning

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| Allmänt | Skyddstäcka för underliggande kåpa |
|---------|------------------------------------|

### Artikelegenskaper

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Produkttyp           | Skyddslock |
| Kapslingstyp         | Skyddslock |
| Konstruktion         | B6         |
| Fästsnöre finns      | ja         |
| Packning tillgänglig | nej        |

### Mått

|           |                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Måttskiss |  |
| Bredd     | 43 mm                                                                               |
| Höjd      | 16 mm                                                                               |
| Längd     | 60 mm                                                                               |
| Diameter  | 30 mm                                                                               |

### Materialuppgifter

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Material Skyddslock  | Aluminiumpressgjutning (pulverskikt) |
| Material kåpans yta  | pulvriserad yta, grå                 |
| Material, skyddslock | Al                                   |

### Mekaniska egenskaper

#### Mekaniska data

|        |     |
|--------|-----|
| Låstyp | Pin |
|--------|-----|

### Miljö- och livslängdsvillkor

#### Omgivningsförhållanden

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Skyddsklass     | IP66              |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 125 °C |

### Montering

|                  |                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montageanvisning | ej för HC-B...EMC-hölje<br>Vid användning av kodade uttag, stift och bultar ska skyddslockets styrtappar avlägsnas. |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# HC-B 6-SD-FLU/FS-AL - Skyddslock


1644559

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1644559>



## Ritningar

Måttskiss



Måttskiss

# HC-B 6-SD-FLU/FS-AL - Skyddslock

1644559

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1644559>



## Klassifikationer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440208 |
| ECLASS-13.0 | 27440208 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002314 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# HC-B 6-SD-FLU/FS-AL - Skyddslock



1644559

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1644559>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja, Inga undantagsregler |
|-----------------------------------------|--------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                               |
|                                        | Inga farliga ämnen över gränsvärdena |

### EU REACH SVHC

|                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB  
Linvägen 2  
S-14144 Huddinge  
+46 (0)8 - 608 64 00  
[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)