

HC-B 32-SD-FQU/FS - Skyddslock

1646120

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1646120>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Skyddslock B32, för tvärbygel, material skyddslock: PA, höjd: 90,6 mm, packning: nej, med fångsnöre

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1646120
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	AF7AAZ
Produktnyckel	AF7AAZ
GTIN	4017918927301
Vikt per styck (inklusive förpackning)	36,38 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	35,61 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	DE

HC-B 32-SD-FQU/FS - Skyddslock

1646120

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1646120>




Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Skyddslock
Kapslingstyp	Skyddslock
Konstruktion	B32
Fästsnöre finns	ja
Packning tillgänglig	nej

Mått

Måttskiss	
Bredd	96,5 mm
Höjd	90,6 mm
Längd	18 mm
Diameter	30 mm

Materialuppgifter

Material Skyddslock	PA
Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Material, skyddslock	PA

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Låstyp	Pin
--------	-----

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP54
Drifttemperatur	-20 °C ... 100 °C

Montering

Montageanvisning	Plastskyddslock för kortsiktigt skydd
------------------	---------------------------------------

HC-B 32-SD-FQU/FS - Skyddslock


1646120

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1646120>



Ritningar

Måttskiss



Måttskiss

HC-B 32-SD-FQU/FS - Skyddslock

1646120

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1646120>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440208
ECLASS-15.0	27440208

ETIM

ETIM 9.0	EC002314
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-B 32-SD-FQU/FS - Skyddslock



1646120

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1646120>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com