

HC-M-KV-Z-M32 - Kabelförskruvning



1646162

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1646162>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Metallförskruvning med dragavlastningsklammer, gängans längd: 8 mm, kabeltätningssområde: 18 - 27 mm, anslutningsområde: 19 - 30 mm SW 40, förskruvning: M32



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1646162
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	AF7DFX
Produktnyckel	AF7DFX
GTIN	4017918941307
Vikt per styck (inklusive förpackning)	153,09 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	150,35 g
Tullnummer	74153300
Ursprungsland	DE

HC-M-KV-Z-M32 - Kabelförskruvning

1646162

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1646162>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kabelförskruvning
Användning	Standard
Antal ledningar	1
Tillverkare	wafi
Skärmad	nej

Mått

Måttskiss	
Längd	43 mm
Längd anslutningsgänga	8 mm
Längd utan anslutningsgänga	35 mm
Diameter	32 mm
Diameter anslutningsgänga	32 mm
Nyckelvidd kopplingsmutter	42 mm
Nyckelbredd stöd	40 mm
Dragavlastningens anslutningsområde	19,00 mm ... 27,00 mm
Sexkant vinkelmått	47 mm
Gängtyp anslutningssida	M32 x 1,5
Gängstigning	1,5 mm

Anslutningsdata

Åtdragningsmoment	18 Nm (Rör)
	12 Nm (Överfallsmutter)

Materialuppgifter

Material, packning O-ring	NBR
Material, packning Kabeltätning	Perbunan
Material skruvanslutning	Mässing, förnicklad

Kabel/ledare

Ledarens ytterdiameter Kabel 1	18 mm ... 27 mm
Halogenfri	nej

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden	
Skyddsklass	IP65

HC-M-KV-Z-M32 - Kabelförskruvning



1646162

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1646162>

Drifttemperatur	-20 °C ... 80 °C (statisk)
-----------------	----------------------------


HC-M-KV-Z-M32 - Kabelförskruvning

1646162

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1646162>



Ritningar



Måttskiss

HC-M-KV-Z-M32 - Kabelförskruvning



1646162

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1646162>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	0c3fd652-25ee-4cb6-b2a7-bf3e529eb0cb

EF3.0 Klimatförändringar

CO2e kg	1,557 kg CO2e
---------	---------------