

HC-B 10-A-UT-PER-F - Plintadapter

1648078

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1648078>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



HEAVYCON plintadapter honinsats, serie B10, 10-polig, för höger kopplingsskåpsida, skruvanslutning

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1648078
Antal/förp.	5 Styck
Minsta beställningsantal	5 Styck
Försäljningskod	AF7ADC
Produktnyckel	AF7ADC
GTIN	4017918969714
Vikt per styck (inklusive förpackning)	112,06 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	20 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	CN

HC-B 10-A-UT-PER-F - Plintadapter

1648078

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1648078>



Tekniska data

Anmärkning

Allmänt	För HEAVYCON-ADVANCE montageflänsar och HEAVYCON genomföringshus av typen B10
Allmänt	Kontaktidon får endast brytas utan belastning.

Artikelegenskaper

Produkttyp	Plintadapterar
Produktfamilj	HC-B
Serie	HC-B
Konstruktion	B10
Poltal	10
Anslutning	10+PE
Kontaktnumrering	1 - 10
Skruvmejselklinga	0,5 x 3,5 mm

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	III
Nedsmuttningsgrad	3

Elektriska egenskaper

Märkspänning (III/3)	500 V
Dimensionerad stötspänning	6 kV
Märkström	16 A
SCCR	5 kA (UL 2237)

Anslutningsdata

Anslutningsteknik

Anslutningsteknik	Skruvanslutning
Anslutning enligt norm	IEC / EN

Ledaranslutning

Anslutningsarea	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Anslutningsarea AWG	20 ... 14
Åtdragningsmoment	0,5 Nm ... 0,8 Nm
Enkelledarnas avisoleringslängd	12 mm

Mått


HC-B 10-A-UT-PER-F - Plintadapter

1648078

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1648078>



Måttskiss



Bredd	34 mm
Höjd	74,2 mm
Längd	64 mm
Borrhålsavstånd horisontellt	57 mm
Borrhålsavstånd vertikalt	27 mm

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Material, kontakt	kopparlegering
Material, kontaktyta	Ag
Material kontaktinsats	PA
Normer / föreskrifter	PA

Kabel/ledare

Enkelledarens avisoleringslängd	12 mm
---------------------------------	-------

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	≥ 500
---------------------	-------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 125 °C
-----------------	-------------------

Standarder och bestämmelser

Montage- och testföreskrifter	DIN EN 61984
	DIN EN 60664
	IEC 60352
Tester	DIN EN 61984
	DIN EN 60664
	IEC 60352

Test

Standarder/föreskrifter	PA: Brandskydd i skenfordon - kravsatser R22, R23 och R24 enligt DIN EN 45545-2 (Risknivå HL1 - HL3)
-------------------------	--

HC-B 10-A-UT-PER-F - Plintadapter

1648078

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1648078>



Montering

Montageanvisning
Ändamålsenlig användning innebär montering i en kapsling med skyddsklass IP54 eller bättre
Kontaktdon får endast brytas utan belastning.

HC-B 10-A-UT-PER-F - Plintadapter


1648078

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1648078>



Ritningar

Måttskiss



Anslutningssidan


HC-B 10-A-UT-PER-F - Plintadapter

1648078

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1648078>



Måttskiss



Sedd från sidan


HC-B 10-A-UT-PER-F - Plintadapter

1648078

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1648078>




Applikationsritning




Montageriktning PE-anslutning vänster/höger (PEL/PER)

Schematisk ritning



Kodningsmöjligheter



Strömbelastningskurva

HC-B 10-A-UT-PER-F - Plintadapter



1648078

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1648078>

Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1648078>

 CSA Godkännande-ID: 013631_6233_01				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	600 V	13 A	22 - 14	-

 cUL Recognized Godkännande-ID: E118976				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	600 V	13 A	22 - 14	-

 UL Recognized Godkännande-ID: E118976				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	600 V	13 A	22 - 14	-

 cULus Recognized Godkännande-ID: E468743				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	600 V	14 A	- 14	-

HC-B 10-A-UT-PER-F - Plintadapter

1648078

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1648078>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440222
ECLASS-15.0	27440222

ETIM

ETIM 9.0	EC000438
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

HC-B 10-A-UT-PER-F - Plintadapter

1648078

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1648078>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com