

VS-M20 (5-13) - D-SUB-låsmutter

1652127

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1652127>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



D-SUB-kupolmutter med kabeltätning, för kabelareor från 5 mm ... 13 mm, för kåpor VS-25-...

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1652127
Antal/förp.	5 Styck
Minsta beställningsantal	5 Styck
Försäljningskod	ABNCBZ
Produktnyckel	ABNCBZ
GTIN	4017918917111
Vikt per styck (inklusive förpackning)	5,06 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	5,06 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	DE

VS-M20 (5-13) - D-SUB-låsmutter

1652127

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1652127>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Låsmutter
Användning	Låsmutter
Typ av förskruvning	M20

Mått

Yttermått

Ytterdiameter min.	5 mm
Ytterdiameter max.	13 mm

Materialuppgifter

Färg	grå
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Material, packning	neopren
Kåpans material	PA

Kabel/ledare

Kabeltyp	Rundkabel
Ledarens ytterdiameter	5 mm ... 13 mm

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Typ av förskruvning	M20
---------------------	-----

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP67
Drifttemperatur	-40 °C ... 80 °C
Omgivningstemperatur (montering)	-20 °C ... 80 °C

VS-M20 (5-13) - D-SUB-låsmutter

1652127

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1652127>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31161500
-------------	----------

VS-M20 (5-13) - D-SUB-låsmutter



1652127

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1652127>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com