

VS-06-2X2X26C7/7-67/67/ 5,0 - Patchkabel

1654028

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1654028>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Konfektionerad FireWire-kabel, skärmad, färg: RAL 5021 (vattenblå), PUR-yttermantel, FireWire/IP67 till FireWire/IP67, längd: 5 m

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1654028
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	ABNDCC
Produktnyckel	ABNNFB
GTIN	4017918970352
Vikt per styck (inklusive förpackning)	382,5 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	382,5 g
Tullnummer	85444290
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Datakabel konfektionerad
Sensortyp	FireWire
Porttal	6
Skärmad	ja

Isoleringsegenskaper

Nedsmutningsgrad	2
------------------	---

Elektriska egenskaper

Märkspänning (III/3)	125 V
Märkström	1 A
Överföringsmedium	Koppar
Överföringsegenskaper (kategori)	FireWire (400 Mbit/s)

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	≥ 1000
---------------------	--------

Materialuppgifter

Material, packning	FPM
Kåpans material	PA
Ytermantel, material	PUR

Kontakt

Anslutning 1

Konstruktion	Hane rak FireWire
Skyddsklass	IP67

Anslutning 2

Konstruktion	Hane rak FireWire
Skyddsklass	IP67

Kabel/ledare

FireWire [980]

Skärmad	ja
Kabelvikt	59 kg/km
Ledartyp	FireWire
Kabeltyp (förkortning)	980
Signaltyp/kategori	USB CAT7, 480 MBit/s
	FireWire CAT7, 400 MBit/s

VS-06-2X2X26C7/7-67/67/ 5,0 - Patchkabel



1654028

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1654028>

Kabelkonstruktion	2x2xAWG26/7 + 2xAWG20/19, S/FTP
Ledarens ytterdiameter	6,70 mm
Ytermantel, material	PUR
Ytermantel / färg	vattenblå RAL 5021
Material ledare	blank Cu-ledare
Uppbyggnad signalkabel	7x 0,15 mm
AWG signalledning	26
ledaruppbyggnad spänningsmatning	19x 0,20 mm
Kabeldiameter	2x 2x 0,14 mm ² (Signalledning)
AWG spänningsförsörjning	20
Material ledarisation	Cell-PE (Signalledning) PVC (Spänningsförsörjning)
Tr addediameter inklusive isolering	≤ 1,05 mm (Signalledning) nom. 1,4 mm (Spänningsförsörjning)
Enkelledare, färg	vit-blå, vit-orange, vit, svart
Delkabling	2 ledare till par
Typ av parskärm	Aluminiumomhöljd polyesterfolie
totalkabling	2 par och 2 spänningsförsörjningsledare till kärnan
Skärm	Nät av förtent koppartråd
Märkspänning ledning	≤ 125 V
Provspänning ledning	1000 V
Ledningsmotstånd	150 Ω/km
Lednings-isolationsmotstånd	5 GΩ*km
Kopplingsmotstånd	5,00 mΩ/m (vid 10 MHz)
Impedans	100 Ω ±5 % (vid 100 MHz)
driftkapacitans	42 pF (per meter)
Signallöptid	4,6 ns/m
Signalhastighet	0,72 c
Störeffektsdämpning	90,00 dB (upp till 1000 MHz)
Draghållfasthet	≤ 30 N
Minsta böjradie, fast dragen	5 x D
Minsta böjradie, flexibelt dragen	5 x D
skärmdämpning	60,00 dB (upp till 1000 MHz)
oljebeständighet	enligt EN 60811-2-1
Flamhärdighet	enligt IEC 60332-2-2
Övrig beständighet	Mikrobbeständighet enligt DIN VDE 0282 Hydrolysbeständighet enligt DIN 53504
Speciella egenskaper	Fri från lackeringsförstörande substanser
Drifttemperatur	-10 °C ... 50 °C (Kabel, rörlig montering) -40 °C ... 70 °C (Kabel, fast montering)

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

VS-06-2X2X26C7/7-67/67/ 5,0 - Patchkabel



1654028

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1654028>

Skyddsklass	IP67
	IP67
Drifttemperatur	-20 °C ... 60 °C (Kabel, fast montering)
	0 °C ... 50 °C (Kabel, rörlig montering)
	Hane/hona

VS-06-2X2X26C7/7-67/67/ 5,0 - Patchkabel


1654028

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1654028>



Ritningar

Måttskiss



FireWire-kontakt, IP67


VS-06-2X2X26C7/7-67/67/ 5,0 - Patchkabel

1654028

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1654028>




Måttskiss



FireWire-kontakt, IP67

Schematisk ritning



Polbild hane FireWire


VS-06-2X2X26C7/7-67/67/ 5,0 - Patchkabel

1654028

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1654028>




Schematisk ritning



Polbild hane FireWire

Kopplingsschema



VS-06-2X2X26C7/7-67/67/ 5,0 - Patchkabel

1654028

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1654028>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
ECLASS-15.0	27060307

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com