

VS-PC-2XGOF-50-SCRJ/SCDU-5 - Fiberoptisk kabel



1654426

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1654426>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Konfektionerad fiberoptikkabel, Break-Out-kabel, glasfiber multimode 50/125 µm, SC-RJ/IP20 till SC-Duplex/IP20, för kablage inuti kopplingsskåp, längd: 5 m

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1654426
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	ABNACF
Produktnyckel	ABNIBC
GTIN	4017918970703
Vikt per styck (inklusive förpackning)	97,4 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	95,5 g
Tullnummer	85447000
Ursprungsland	HU

VS-PC-2XGOF-50-SCRJ/SCDU-5 - Fiberoptisk kabel



1654426

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1654426>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Datakabel konfektionerad
Sensortyp	Ethernet
Porttal	2

Elektriska egenskaper

Dämpning	≤ 0,5 dB
----------	----------

Materialuppgifter

Kåpans material	PBT
Ytermantel, material	LSZH

Kontakt

Anslutning 1

Konstruktion	Hane rak SC-RJ
Skyddsklass	IP20

Anslutning 2

Konstruktion	Hane rak SC Duplex
Skyddsklass	IP20

Kabel/ledare

Kabellängd	5,00 m
Kabeltyp	Breakoutkabel
Ytermantel, material	LSZH
Ytermantel / färg	orange
Minsta böjradie, fast kablage	60 mm
Minsta böjradie, rörligt förlagd	60 mm
Drifttemperatur	-5 °C ... 70 °C

Fiberoptisk kabel

Antal fibrer	2
Fibertyp	GOF
Överföringsmedium	Fiberoptik

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP20
	IP20
Drifttemperatur (Kabel, fast förläggning)	-5 °C ... 70 °C


VS-PC-2XGOF-50-SCRJ/SCDU-5 - Fiberoptisk kabel

1654426

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1654426>


Ritningar

Måttskiss



SC-RJ-kontakt IP20

Måttskiss



SC-Duplex-kontakt IP20

VS-PC-2XGOF-50-SCRJ/SCDU-5 - Fiberoptisk kabel



1654426

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1654426>

Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)

Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com