

VS-25-BU-DSUB-HD-CD-B - D-SUB-kontakthållare



1655247

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1655247>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

D-SUB-kontaktledare, skalstorlek 3, för 44 signalkontakter, typ av kontakt hona, för crimpkontakter, rak, montering med 3-mm-hål, för monteraramar och kåpor VS-25-...



Fördelar

- Kompatibel med IP67 munstyckskapsling och monteringsramar
- Lätt montering

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1655247
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	ABNADB
Produktnyckel	ABNCAB
GTIN	4046356029186
Vikt per styck (inklusive förpackning)	14,24 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	8,11 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

VS-25-BU-DSUB-HD-CD-B - D-SUB-kontakthållare



1655247

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1655247>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Honinsats
Användning	mångpolig
Konstruktion	D-SUB
Poltal	44
Anslutning	D-SUB
Antal kortplatser	1
utförande	Honkontakt
Skärmad	ja

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	III
Nedsmutningsgrad	2

Elektriska egenskaper

Märkspänning (III/3)	60 V
Dimensionerad stötspänning	1 kV
Märkström	3 A (vid 20 °C)
Isolationsspänning	1000 V
Överföringsmedium	Koppar

Anslutningsdata

Anslutningsteknik

Anslutningstyp	Crimpslutning
----------------	---------------

Mått

Måttskiss	
Bredd	16 mm
Höjd	12,93 mm
Längd	53,42 mm

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Kåpans material	Metall
Material kåpans yta	metalliserad
Material, kontaktyta	Guld

VS-25-BU-DSUB-HD-CD-B - D-SUB-kontakthållare



1655247

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1655247>

Material kontaktinsats	glasfiberförstärkt termoplast UL 94 V0
------------------------	--

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	≥ 500
---------------------	-------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP20
Drifttemperatur	-55 °C ... 115 °C

Montering

Monteringssätt	Skruvmontering
----------------	----------------


VS-25-BU-DSUB-HD-CD-B - D-SUB-kontakthållare

1655247

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1655247>



Ritningar



D-SUB Kontaktinsats

VS-25-BU-DSUB-HD-CD-B - D-SUB-kontakthållare



1655247

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1655247>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440214
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com