

VS-ST-CD-HD-1,0/13,5/0,37 - D-SUB-crimpkontakt



1655276

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1655276>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Crimpkontakt, för D-SUB-kontaktinsatser med high-density, hane, anslutningsarea AWG 22, vriden, förgylld

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1655276
Antal/förp.	100 Styck
Minsta beställningsantal	100 Styck
Försäljningskod	ABNADC
Produktnyckel	ABNCAA
GTIN	4046356029216
Vikt per styck (inklusive förpackning)	0,09 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	0,09 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	DE

VS-ST-CD-HD-1,0/13,5/0,37 - D-SUB-crimpkontakt



1655276

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1655276>

Tekniska data

Montering

Monteringssätt	Crimpanslutning
----------------	-----------------

Artikelegenskaper

Produkttyp	Crimpkontakt
Kontakttyp	vinklad


Anslutningsdata

Anslutningstyp	Crimpanslutning
Typ av kontakt	Stift
Anslutningsteknik	Crimpanslutning
Anslutningsarea	0,34 mm ²
Anslutningsarea AWG	22

Materialuppgifter

Material, kontakt	kopparlegering
Material, kontaktyta	härdförgyllning på nickel

Mått

Måttskiss	
Längd	13,5 mm

Mekanisk karakteristik

Kontakt diameter	1 mm
------------------	------

Elektriska egenskaper

Märkspänning (III/3)	60 V
Dimensionerad stötspänning	1 kV
Märkström	3 A
Isolationsmotstånd	≥ 5 GΩ

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	≥ 50
---------------------	------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

VS-ST-CD-HD-1,0/13,5/0,37 - D-SUB-crimpkontakt

1655276

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1655276>



Drifttemperatur	-55 °C ... 125 °C
-----------------	-------------------

VS-ST-CD-HD-1,0/13,5/0,37 - D-SUB-crimpkontakt




1655276

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1655276>

Ritningar

Måttskiss



D-SUB-crimpkontakt hane

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com