

VS-09-BU-DSUB-2P-LH - D-SUB-kontakthållare



1655289

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1655289>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

D-SUB-kontaktledare, skalstorlek 1, uttag för 2 kombinationskontakter, typ av kontakt hona, fastsättning med gänga 4-40 UNC och lödtapp, för monteraramar VS-09-...



Fördelar

- Kompatibel med IP67 munstyckskapsling och monteringsramar
- Lätt montering

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1655289
Antal/förp.	50 Styck
Minsta beställningsantal	50 Styck
Försäljningskod	ABNCAB
Produktnyckel	ABNCAB
GTIN	4046356029223
Vikt per styck (inklusive förpackning)	10,09 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	10,09 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Anmärkning

Anvisning vid beställning:

Kontakterna måste beställas separat eftersom de inte ingår i kontakthållarens leverans. Man måste montera en hon- och en hankontakt i kontakthållaren.

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kontaktinsats
Användning	Kombinationskontaktinsats
Konstruktion	D-SUB
Poltal	2
Anslutning	D-SUB
Antal kortplatser	1
Skärmad	ja

Elektriska egenskaper

Överföringsmedium	Koppar
-------------------	--------

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Våglödkontakter
----------------	-----------------

Mått

Bredd	21,6 mm
Höjd	17,1 mm
Längd	31,19 mm

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Kåpans material	Metall
Material kåpans yta	metalliserad
Material, kontaktyta	Guld
Material kontaktinsats	PBTP

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	≥ 500
---------------------	-------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP20
Drifttemperatur	-55 °C ... 125 °C

Montering

VS-09-BU-DSUB-2P-LH - D-SUB-kontakthållare

1655289

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1655289>



Monteringssätt	Skruvmontering
----------------	----------------

VS-09-BU-DSUB-2P-LH - D-SUB-kontakthållare


1655289

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1655289>



Ritningar

Borrplan/lödöns geometri



Borrplan

VS-09-BU-DSUB-2P-LH - D-SUB-kontakthållare

1655289

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1655289>



Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1655289>



UL Recognized

Godkännande-ID: E118976

VS-09-BU-DSUB-2P-LH - D-SUB-kontakthållare

1655289

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1655289>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(a), 6(a)-I, 6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	bb14764f-0d96-43c1-8a5a-8ad58cbc0632