

VS-ST-KX-75-RG179/187 - D-SUB-koaxialkontakt



1655629

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1655629>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Koax-kontakt, för D-SUB-kombinationsinsatser, lödstift, hane, rak, för Kabel RG 179/187, förgylld

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1655629
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	AF7ACZ
Produktnyckel	AF7ACZ
GTIN	4046356029513
Vikt per styck (inklusive förpackning)	1,952 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	1,952 g
Tullnummer	85366910
Ursprungsland	DE

VS-ST-KX-75-RG179/187 - D-SUB-koaxialkontakt



1655629

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1655629>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Lödkontakt
Serie	HC-M-04-KOAX
Kontakttyp	vinklad

Elektriska egenskaper


Märkström	2 A
Motstånd (Impedans)	75 Ω

Anslutningsdata

Anslutningsteknik

Typ av kontakt	Koax
Anslutningstyp	Lödstift

Mått

Måttskiss	
Bredd [b]	6 mm
Höjd [h]	6 mm
Längd [l]	23 mm
Ledarens ytterdiameter	3,2 mm

Materialuppgifter

Material Kontakt	Cu-legering
Material Kontaktyta	härdförgylld över nickel

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	≥ 500
Instickskraft	≤ 7 N
Dragkraft	≤ 7 N

Karakteristik

Mätsystem

Motstånd: Impedans	75 Ω
--------------------	-------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

VS-ST-KX-75-RG179/187 - D-SUB-koaxialkontakt


1655629

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1655629>




Drifttemperatur	-55 °C ... 135 °C
-----------------	-------------------

Ritningar



D-SUB-koaxialkontakt hane



Kabelanslutning

VS-ST-KX-75-RG179/187 - D-SUB-koaxialkontakt



1655629

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1655629>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

1655629

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1655629>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	73f282d1-5beb-4065-8f13-9b93472ae707

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com