

VS-15-T-20-1-S-S - D-SUB-kåpa

1655674

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1655674>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

D-SUB-kåpa, konstruktion: D-SUB 15, kapslingsklass: IP20, material: ABS, kabelanslutning: rak, kapslingsstorlek: 2, färg: metallblank



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1655674
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	ABNADD
Produktnyckel	ABNCAE
GTIN	4046356029568
Vikt per styck (inklusive förpackning)	19 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	17,5 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	HU

VS-15-T-20-1-S-S - D-SUB-kåpa

1655674

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1655674>




Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kåpa
Konstruktion	D-SUB 15
Antal kabelutgångar	1
Kabelanslutning	rak

Mått

Måttskiss	
Bredd	40 mm
Höjd	15,2 mm
Längd	34,7 mm

Materialuppgifter

Färg	metallblank
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Kåpans material	ABS
Material kåpans yta	metalliserad

Kabel/ledare

Ledarens ytterdiameter	4 mm ... 8,5 mm
------------------------	-----------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP20
Drifttemperatur	-40 °C ... 90 °C

VS-15-T-20-1-S-S - D-SUB-kåpa


1655674

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1655674>



Ritningar

Måttskiss



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com