

VS-25-DSUB-20-LI-2,0 - D-SUB-kabel

1656301

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1656301>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Konfektionerad D-SUB-kabel skärmad, 25-polig, flexibel (7 trådar), kabelfärg RAL 7000 (grå), skyddsklass IP20, huvud 1 med hona skal 3 och rak kabelutgång, huvud 2 med hane skal 3 och rak kabelutgång, längd: 2 m

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1656301
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	ABNCAS
Produktnyckel	ABNCAS
GTIN	4046356029780
Vikt per styck (inklusive förpackning)	231,7 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	231,7 g
Tullnummer	85444290
Ursprungsland	CN

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Datakabel konfektionerad
Konstruktion	D-SUB
Sensortyp	Universal
Poltal	25
Skärmad	ja
Kabelanslutning	rak

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	III
Nedsmutningsgrad	2

Elektriska egenskaper

Märkström	1 A
Driftspänning	30 V
Överföringsmedium	Koppar

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	≥ 50
---------------------	-----------

Materialuppgifter

Kåpans material	PVC
Material, kontakt	kopparlegering
Material, kontaktyta	förgyllt
Ytermantel, material	PVC

Anslutningsdata

Anslutningsteknik

Anslutningstyp	D-SUB
----------------	-------

Ledaranslutning

Anslutningstyp	D-SUB
----------------	-------

Kontakt

Anslutning 1

Konstruktion	Honkontakt rak D-SUB 25
Skyddsklass	IP20

Anslutning 2

Konstruktion	Hane rak D-SUB 25
Skyddsklass	IP20

VS-25-DSUB-20-LI-2,0 - D-SUB-kabel

1656301

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1656301>



Kabel/ledare

Yttermantel, material	PVC
Kabeldiameter	0,08 mm ²
Uppbyggnad signalkabel	7,00 mm
AWG signalledning	28

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP20
	IP20
Drifttemperatur	0 °C ... 70 °C

VS-25-DSUB-20-LI-2,0 - D-SUB-kabel


1656301

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1656301>




Ritningar

Schematisk ritning



Polbild

Schematisk ritning



Kontaktens front


VS-25-DSUB-20-LI-2,0 - D-SUB-kabel

1656301

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1656301>



Kopplingsschema



Kopplingsschema

VS-25-DSUB-20-LI-2,0 - D-SUB-kabel

1656301

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1656301>



Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1656301>



EAC

Godkännande-ID: 19060508

VS-25-DSUB-20-LI-2,0 - D-SUB-kabel

1656301

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1656301>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
ECLASS-15.0	27440322

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

VS-25-DSUB-20-LI-2,0 - D-SUB-kabel

1656301

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1656301>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com