

VS-SI-FP-2DSUB9-GC-BU/ST - Datafrontplatta



1657708

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1657708>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Datafront med kontaktinsatser, plast, 2x D-SUB 9, hona/hane

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1657708
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF7EDX
Produktnyckel	AF7EDX
GTIN	4046356118347
Vikt per styck (inklusive förpackning)	44,6 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	42,7 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

VS-SI-FP-2DSUB9-GC-BU/ST - Datafrontplatta



1657708

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1657708>

Tekniska data


Artikelegenskaper

Produkttyp	Datafrontplatta
Porttal	9

Elektriska egenskaper

Märkspänning (III/3)	max. 30 V AC (RJ45, D-SUB 9, UL-klassning)
	48 V AC/DC (D-SUB)
	max. 42,4 V DC (RJ45, D-SUB 9, UL-klassning)
Märkström	max. 175 mA (D-SUB 9, UL-rating)
	3 A (D-SUB 9)

Mått

Måttskiss	
Bredd	51 mm
Höjd	45 mm
Längd	87,5 mm

Materialuppgifter

Material Datafrontplatta	PBT (Datafrontplatta)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0

Kontakt

Kontaktinsatsens konstruktion	med 2x D-SUB 9 Hona/stift, låsning insticksplatser UNC 4...40-bult
-------------------------------	--

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden	
Skyddsklass	IP20
Drifttemperatur	-10 °C ... 60 °C


Montering

Montageanvisning	Lämplig för alla monteringsramar
------------------	----------------------------------

1657708

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1657708>

Ritningar



1657708

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1657708>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27182806
ECLASS-15.0	27182806

ETIM

ETIM 10.0	EC000456
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

1657708

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1657708>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead 7439-92-1(CAS-nummer: Ej tillämplig)
SCIP	d30e42cb-2783-4389-a0c9-f64459a0e733

EF3.1 Klimatförändringar

CO2e kg	3,334 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com