

SACB-4Q/4P-L-SC - Splittbox

1662939

E-nummer: 4559011

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1662939>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Splittbox, användning: Standard, anslutningstyp: QUICKON, 0,34 mm² ... 0,75 mm², antal kortplatser: 4, poltal: 4, kontaktanslutning: enkelt, statusindikering: ja, PNP; stamkabelanslutning: Fjäderkraftanslutning 180°, skärm: nej

Fördelar

- Säker i fält tack vare gjuten kapsling och höga skyddsklasser
- Bekväm: ökad maskintillgänglighet genom snabb och enkel diagnostik
- Innovativ och tidsbesparande konfektionering med slitsplintanslutning
- Flexibel: fördelarbox med stamkabelhuv för konfektionering på platsen

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1662939
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF3DBC
Produktnyckel	AF3DBC
GTIN	4017918137489
Vikt per styck (inklusive förpackning)	199,1 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	166,1 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	PL

SACB-4Q/4P-L-SC - Splittbox

1662939

E-nummer: 4559011

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1662939>



Tekniska data

Anmärkning

Montageanvisning	OBS: Observera de tillåtna böjningsradierna vid dragning av kablar eftersom för stora böjkrfter kan utgöra en risk för kapslingsklassen. Skydda kontakten mot mekanisk belastning, t. ex. med hjälp av buntband.
Användningsanvisning	Platser som inte är belagda ska förslutas före idrifttagningen. Passande förslutningselement finns under "Tillbehör".

Artikelegenskaper

Produkttyp	Splittbox
Användning	Standard
Poltal	4
Antal kortplatser	4
LED	ja

Systemegenskaper

Lokal diagnostik

Övervakad funktion	Spänningsförsörjning per modul
optisk framställning	LED grön

Elektriska egenskaper

Maximal driftspänning U_{max}	30 V DC
Lokal diagnos	Spänningsförsörjning per modul LED grön Statusindikering I/O LED gul
Märkspänning U_N	24 V DC
Märkström totalt	12 A
Strömbelastningsförmåga per krets max.	4 A
Strömbelastningsförmåga per kontakt	4 A

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Anslutning givare/ställdon	QUICKON
Anslutningsarea Signalledning flexibel	0,14 mm ² ... 1 mm ²
Anslutningsarea Spänningsförsörjning flexibel	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Anslutningsarea AWG Signalledning flexibel	26 ... 17
Anslutningsarea AWG Spänningsförsörjning flexibel	24 ... 16
Avisoleringslängd Signalledning	10 mm
Mantelns avisoleringslängd	70 mm (Stamkabel)
Åtdragningsmoment kopplingsmutter	2,5 Nm

Anslutning

SACB-4Q/4P-L-SC - Splittbox

1662939

E-nummer: 4559011

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1662939>



Kontakt/pol = ledarfärg eller anslutning

1 / 4 (A) = 1 / 4

2 / 4 (A) = 2 / 4

3 / 4 (A) = 3 / 4

4 / 4 (A) = 4 / 4

1-4 / 1 (+ 24 V) = U_N

1-4 / 3 (0 V) = 0 V

1-4 / 5 (PE) = PE


Signalering

Statusindikering finns

ja

Mått

Måttskiss



Bredd

60 mm

Höjd

44 mm

Längd

132 mm

Nyckelvidd kopplingsmutter

22 mm

Materialuppgifter

Material Kåpa

PA

Material Gjutmassa

PUR

Brännbarhetsklass enligt UL 94

V0

Material, kontakt

Stål/koppar

Material, kontaktyta

Sn

Material kontaktinsats

PA 6.6

Material kontakt stamkabelsida

CuZn

Material kontaktinsats stamkabelsida

PA 6.6 V0

Material kontaktyta stamkabelsida

NiSn

Ledarens isolationsmaterial

PVC / PE

Kabel/ledare

Ledarens ytterdiameter

6,5 mm ... 9,5 mm

Anslutningstyp

Fjäderkraftanslutning

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

SACB-4Q/4P-L-SC - Splittbox

1662939

E-nummer: 4559011

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1662939>



Skyddsklass	IP65
	IP67
Drifttemperatur	-25 °C ... 60 °C
	-25 °C ... 50 °C (vid ledningsanslutning, kabeltillverkarens uppgifter måste också observeras)

SACB-4Q/4P-L-SC - Splittbox




1662939

E-nummer: 4559011

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1662939>

Ritningar

Måttskiss



SACB-4Q/4P-L-SC - Splittbox


1662939

E-nummer: 4559011

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1662939>




Schematisk ritning



QUICKON-anslutning, 4-polig

Kopplingsschema



SACB-4Q/4P-L-SC - Splittbox

1662939

E-nummer: 4559011

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1662939>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440111
-------------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251501
-------------	----------

SACB-4Q/4P-L-SC - Splittbox

1662939

E-nummer: 4559011

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1662939>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com