

CK1,6-ED-1,00ST AG - Crimpkontakt



1663365

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1663365>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Crimpkontakt, serie: HC-M-12, Stift, vinklad, kontaktdiameter: 1,6 mm, anslutningsarea: 0,75 mm² ... 1 mm², AWG 18...18 , material kontakt: Cu-legering

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1663365
Antal/förp.	100 Styck
Minsta beställningsantal	100 Styck
Försäljningskod	AF7AIA
Produktnyckel	AF7AIA
GTIN	4017918123178
Vikt per styck (inklusive förpackning)	0,644 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	0,644 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

CK1,6-ED-1,00ST AG - Crimpkontakt

1663365

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1663365>



Tekniska data

Anmärkning

Allmänt	för HC-M-12, HC-M-17, HC-M-03/04, HC-M-EMV, HC-D, HC-DD, HC-Q och VC-D-kontaktledare
Montageanvisning	Kvaliteten på en crimpanslutning bestäms av standarden DIN EN 60352-2.
Montageanvisning	Vid spänningar lägre än 5 V och strömmar lägre än 5 mA rekommenderas förgyllda kontakter.

Artikelegenskaper

Produkttyp	Crimpkontakt
Serie	HC-M-12
	HC-M-EMV
	HC-D
	HC-DD
	VC-D
	HC-M-03/04
	HC-M-17
	HC-K
	HC-Q
	HC-COM
	HC-M-42
	HC-M-08-MBIT
Kontakttyp	vinklad

Anslutningsdata

Anslutningsteknik

Typ av kontakt	Stift
Anslutningstyp	Crimpanslutning

Ledaranslutning

Avisoleringslängd	8 mm
Anslutningsarea (flexibel)	0,75 mm ² ... 1 mm ²
Anslutningsarea	1 mm ² ... 1 mm ²
Anslutningsarea AWG	18 ... 18

Materialuppgifter

Material Kontakt	Cu-legering
Material Kontaktyta	Ag

Mått


CK1,6-ED-1,00ST AG - Crimpkontakt

1663365

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1663365>



Måttskiss



Diameter (Kontaktdiameter)

1,6 mm

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens

≥ 500

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur

-40 °C ... 125 °C


CK1,6-ED-1,00ST AG - Crimpkontakt

1663365

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1663365>



Ritningar



Måttskiss

CK1,6-ED-1,00ST AG - Crimpkontakt

1663365

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1663365>



Godkännanden

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1663365>



EAC

Godkännande-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

CK1,6-ED-1,00ST AG - Crimpkontakt

1663365

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1663365>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

CK1,6-ED-1,00ST AG - Crimpkontakt

1663365

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1663365>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimatförändringar

CO2e kg	0,03 kg CO2e
---------	--------------

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com