

CK2,5-ED-0,50BU AG - Crimpkontakt



1663640

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1663640>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Crimpkontakt, serie: HC-M-06, Hona, vinklad, kontaktdiameter: 2,5 mm, anslutningsarea: 0,5 mm² ... 0,5 mm², AWG 20...20 , material kontakt: Cu-legering

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1663640
Antal/förp.	100 Styck
Minsta beställningsantal	100 Styck
Försäljningskod	AF7AID
Produktnyckel	AF7AID
GTIN	4017918123451
Vikt per styck (inklusive förpackning)	1,608 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	1,608 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

CK2,5-ED-0,50BU AG - Crimpkontakt



1663640

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1663640>

Tekniska data

Anmärkning

Allmänt	för HC-M-06..., HC-M-HV-, HC-M-08-, HC-M-20-, HC-A..., HC-B..., HC-BB..., HC-BBB... och HC-HV-kontaktledare
Montageanvisning	Kvaliteten på en crimpanslutning bestäms av standarden DIN EN 60352-2.

Artikelegenskaper

Produkttyp	Crimpkontakt
Serie	HC-M-06
	HC-M-HV
	HC-M-08
	HC-A
	HC-BB
	HC-B
	HC-HV
	HC-M-20
	HC-K
	HC-BBB
	HC-Q
Kontakttyp	HC-COM
	vinklad

Anslutningsdata

Anslutningsteknik

Typ av kontakt	Hona
Anslutningstyp	Crimpanslutning


Ledaranslutning

Avisoleringslängd	7,5 mm (9,5 mm på HC-M-HV...)
Anslutningsarea	0,5 mm ² ... 0,5 mm ²
Anslutningsarea AWG	20 ... 20

Materialuppgifter

Material Kontakt	Cu-legering
Material Kontaktyta	Ag

Mått

Måttskiss	
Diameter (Kontakt diameter)	2,5 mm

CK2,5-ED-0,50BU AG - Crimpkontakt

1663640

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1663640>



Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	≥ 500
---------------------	-------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 125 °C
-----------------	-------------------


CK2,5-ED-0,50BU AG - Crimpkontakt

1663640

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1663640>



Ritningar



Måttskiss

CK2,5-ED-0,50BU AG - Crimpkontakt

1663640

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1663640>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

CK2,5-ED-0,50BU AG - Crimpkontakt

1663640

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1663640>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimatförändringar

CO2e kg	0,025 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com