

CK1,6-ED-0,37BU AU - Crimpkontakt



1674969

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1674969>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Crimpkontakt, serie: HC-M-12, Hona, vinklad, kontaktdiameter: 1,6 mm, anslutningsarea: 0,14 mm² ... 0,37 mm², AWG 26...22 , material kontakt: Cu-legering

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1674969
Antal/förp.	100 Styck
Minsta beställningsantal	100 Styck
Försäljningskod	AF7AIA
Produktnyckel	AF7AIA
GTIN	4017918135669
Vikt per styck (inklusive förpackning)	0,732 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	0,7 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

CK1,6-ED-0,37BU AU - Crimpkontakt



1674969

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1674969>

Tekniska data

Anmärkning

Allmänt	för HC-M-12, HC-M-17, HC-M-03/04, HC-M-EMV, HC-D, HC-DD, HC-Q och VC-D-kontaktledare
Montageanvisning	Kvaliteten på en crimpanslutning bestäms av standarden DIN EN 60352-2.
Montageanvisning	Vid spänningar lägre än 5 V och strömmar lägre än 5 mA rekommenderas förgyllda kontakter.

Artikelegenskaper

Produkttyp	Crimpkontakt
Serie	HC-M-12
	HC-M-EMV
	HC-D
	HC-DD
	VC-D
	HC-M-03/04
	HC-M-17
	HC-K
	HC-Q
	HC-COM
	HC-M-42
	HC-M-08-MBIT
Kontakttyp	vinklad

Anslutningsdata

Anslutningsteknik

Typ av kontakt	Hona
Anslutningstyp	Crimpslutning


Ledaranslutning

Avisoleringslängd	8 mm
Anslutningsarea	0,14 mm ² ... 0,37 mm ²
Anslutningsarea AWG	26 ... 22

Materialuppgifter

Material Kontakt	Cu-legering
Material Kontaktyta	Au

Mått

Måttskiss	
-----------	--

CK1,6-ED-0,37BU AU - Crimpkontakt

1674969

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1674969>



Diameter (Kontaktdiameter)	1,6 mm
----------------------------	--------

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	≥ 500
---------------------	-------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 125 °C
-----------------	-------------------


CK1,6-ED-0,37BU AU - Crimpkontakt

1674969

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1674969>



Ritningar



CK1,6-ED-0,37BU AU - Crimpkontakt

1674969

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1674969>



Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1674969>



EAC

Godkännande-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

CK1,6-ED-0,37BU AU - Crimpkontakt

1674969

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1674969>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

CK1,6-ED-0,37BU AU - Crimpkontakt



1674969

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1674969>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	f2a25a4c-e2f7-4643-8337-d61688f1db0b

EF3.0 Klimatförändringar

CO2e kg	0,191 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com