

HC-B 48-TFL-96/O1PG29G - Kapsling



1675159

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1675159>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kåpa, för längsbygel, höjd 96 mm, utan förskruvning, 1x Pg29, rak kabelutgång

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1675159
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF7AAC
Produktnyckel	AF7AAC
GTIN	4017918149918
Vikt per styck (inklusive förpackning)	721,1 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	693 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	DE

HC-B 48-TFL-96/O1PG29G - Kapsling



1675159

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1675159>

Tekniska data


Anmärkning

Allmänt	för kontaktinsatser HC-B48, DD216, M
---------	--------------------------------------

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kåpa med bygellås
Kapslingstyp	Kåpa
Användning	Standard
Konstruktion	B48
Antal kabelutgångar	1
Typ av förskruvning	1x Pg29
Kabelanslutning	rak
Pg-genomföring	utan

Mått

Måttskiss	
Bredd	89 mm
Höjd	96 mm
Längd	131,5 mm

Materialuppgifter

Kåpans material	Aluminiumpressgjutning
Material kåpans yta	pulvriserad yta, grå

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Typ av förskruvning	1x Pg29
Låstyp	Pin

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP65
Drifttemperatur	-40 °C ... 125 °C

HC-B 48-TFL-96/O1PG29G - Kapsling


1675159

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1675159>



Ritningar

Måttskiss



Måttskiss

HC-B 48-TFL-96/O1PG29G - Kapsling



1675159

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1675159>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261501
-------------	----------

HC-B 48-TFL-96/O1PG29G - Kapsling



1675159

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1675159>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com