

HC-M-PN2-6,00-BU-V - Pneumatikkontakt



1676776

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1676776>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Pneumatik-hylsa med ventil, för HC-M-PN2-modul, slanginnerdiameter 6,0 mm

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1676776
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	AF7ACZ
Produktnyckel	AF7ACZ
GTIN	4017918129408
Vikt per styck (inklusive förpackning)	1,87 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	1,71 g
Tullnummer	39174000
Ursprungsland	US

HC-M-PN2-6,00-BU-V - Pneumatikkontakt



1676776

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1676776>

Tekniska data

Artikelegenskaper


Produkttyp	Pneumatikkontakt
Serie	HC-M-02-PN
Integrerad ventil	ja

Anslutningsdata

Anslutningsteknik

Typ av kontakt	Hona
Anslutningstyp	Slanganslutning

Mått

Måttskiss	
Bredd [b]	11,5 mm
Höjd [h]	11,5 mm
Djup	25,5 mm
Diameter (Slanginnerdiameter)	6 mm
Diameter (Kontaktdiameter)	8 mm

Materialuppgifter

Material Ventil	Polypropylen
Material Packning	Buna-N
Material Kontakt	Delrin Acetal

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	≥ 500
---------------------	-------

Karakteristik

Arbetstryck	8,00 bar
-------------	----------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 80 °C
-----------------	------------------

HC-M-PN2-6,00-BU-V - Pneumatikkontakt


1676776

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1676776>



Ritningar

Måttskiss



HC-M-PN2-6,00-BU-V - Pneumatikkontakt



1676776

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1676776>

Godkännanden

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1676776>



EAC

Godkännande-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-M-PN2-6,00-BU-V - Pneumatikkontakt



1676776

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1676776>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

HC-M-PN2-6,00-BU-V - Pneumatikkontakt



1676776

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1676776>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com