

HC-B 24-SML-84/O2PG29 - Kapsling



1677995

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1677995>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Sockelhus med längsbygel, höjd 84 mm, utan förskruvning, 2 x Pg29



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1677995
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF7AAC
Produktnyckel	AF7AAC
GTIN	4017918151584
Vikt per styck (inklusive förpackning)	570,1 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	570,1 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	DE

HC-B 24-SML-84/O2PG29 - Kapsling



1677995


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1677995>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kåpa med bygellås
Kapslingstyp	Sockelhus
Användning	Standard
Konstruktion	B24
Antal kabelutgångar	2
Typ av förskruvning	2x Pg29
Kabelanslutning	på sidan
Pg-genomföring	utan

Mått

Måttskiss	
Bredd	57 mm
Höjd	84 mm
Längd	144 mm

Materialuppgifter

Material, packning	NBR
Kåpans material	Aluminiumpressgjutning
Material kåpans yta	pulvriserad yta, grå
Material, låsbygel	Rostfritt stål, grepp: PA

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Typ av förskruvning	2x Pg29
Låstyp	Bygel

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP65
Drifttemperatur	-40 °C ... 125 °C

HC-B 24-SML-84/O2PG29 - Kapsling


1677995

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1677995>



Ritningar

Måttskiss



Måttskiss

HC-B 24-SML-84/O2PG29 - Kapsling

1677995

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1677995>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---