

SACB-4Q/4P-SC - Splittbox

1683633

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1683633>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Splittbox, användning: Standard, anslutningstyp: QUICKON, 0,34 mm² ... 0,75 mm², antal kortplatser: 4, poltal: 4, kontaktanslutning: enkelt, statusindikering: nej, Universal; stamkabelanslutning: Fjäderkraftanslutning 180°, skärm: nej

Fördelar

- Säker i fält tack vare gjuten kapsling och höga skyddsklasser
- Innovativ och tidsbesparande konfektionering med slitsplintanslutning
- Flexibel: fördelarbox med stamkabelhuv för konfektionering på platsen

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1683633
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF3DBC
Produktnyckel	AF3DBC
GTIN	4017918170967
Vikt per styck (inklusive förpackning)	199,2 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	162 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	PL

SACB-4Q/4P-SC - Splittbox

1683633

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1683633>



Tekniska data

Anmärkning

Montageanvisning	OBS: Observera de tillåtna böjningsradierna vid dragning av kablar eftersom för stora böjkrfter kan utgöra en risk för kapslingsklassen. Skydda kontakten mot mekanisk belastning, t. ex. med hjälp av buntband.
Användningsanvisning	Platser som inte är belagda ska förslutas före idrifttagningen. Passande förslutningselement finns under "Tillbehör".

Artikelegenskaper

Produkttyp	Splittbox
Användning	Standard
Poltal	4
Antal kortplatser	4
LED	nej

Elektriska egenskaper

Maximal driftspänning $U_{\max}$	135 V
Märkspänning U_N	120 V AC
	120 V DC
Märkström totalt	12 A
Strömbelastningsförmåga per krets max.	4 A
Strömbelastningsförmåga per kontakt	4 A

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Anslutning givare/ställdon	QUICKON
Anslutningsarea Signalledning flexibel	0,14 mm ² ... 1 mm ²
Anslutningsarea Spänningsförsörjning flexibel	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Anslutningsarea AWG Signalledning flexibel	26 ... 17
Anslutningsarea AWG Spänningsförsörjning flexibel	24 ... 16
Avisoleringslängd Signalledning	10 mm
Mantelns avisoleringslängd	70 mm (Stamkabel)
Åtdragningsmoment kopplingsmutter	2,5 Nm

Anslutning

Kontakt/pol = ledarfärg eller anslutning	1 / 4 (A) = 1 / 4
	2 / 4 (A) = 2 / 4
	3 / 4 (A) = 3 / 4
	4 / 4 (A) = 4 / 4
	1-4 / 1 (+ 120 V) = U_N
	1-4 / 3 (0 V) = 0 V
	1-4 / 5 (PE) = PE

SACB-4Q/4P-SC - Splittbox

1683633


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1683633>



Signalering

Statusindikering finns	nej
------------------------	-----

Mått

Måttskiss	
Bredd	60 mm
Höjd	44 mm
Längd	132 mm
Nyckelvidd kopplingsmutter	22 mm

Materialuppgifter

Material Kåpa	PA
Material Gjutmassa	PUR
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Material, kontakt	Stål/koppar
Material, kontaktyta	Sn
Material kontaktinsats	PA 6.6
Material kontakt stamkabelsida	CuZn
Material kontaktinsats stamkabelsida	PA 6.6 V0
Material kontaktyta stamkabelsida	NiSn
Ledarens isolationsmaterial	PVC / PE

Kabel/ledare

Ledarens ytterdiameter	6,5 mm ... 9,5 mm
Anslutningstyp	Fjäderkraftanslutning

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden	
Skyddsklass	IP65
	IP67
Drifttemperatur	-25 °C ... 60 °C
	-25 °C ... 50 °C (vid ledningsanslutning, kabeltillverkarens uppgifter måste också observeras)

SACB-4Q/4P-SC - Splittbox


1683633

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1683633>



Ritningar

Måttskiss




SACB-4Q/4P-SC - Splittbox

1683633

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1683633>




Schematisk ritning



QUICKON-anslutning, 4-polig

Kopplingsschema



SACB-4Q/4P-SC - Splittbox

1683633

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1683633>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-15.0	27440111
ECLASS-15.0	27440111

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251501
-------------	----------

SACB-4Q/4P-SC - Splittbox

1683633

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1683633>



Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com