

HC-NPT-1/2-M20 - Adaptrar

1686847

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1686847>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

NPT-adapter, IP68, upp till 5 bar, inkl. O-ringtätning, M20 till 1/2"



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1686847
Antal/förp.	25 Styck
Minsta beställningsantal	25 Styck
Försäljningskod	AF7DZX
Produktnyckel	AF7DZX
GTIN	4017918822705
Vikt per styck (inklusive förpackning)	32,02 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	31,67 g
Tullnummer	74198090
Ursprungsland	DE

HC-NPT-1/2-M20 - Adaptrar

1686847

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1686847>




Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	NPT adapter
------------	-------------

Mått

Måttskiss	
Längd	25 mm
Längd anslutningsgänga	6,5 mm
Längd utan anslutningsgänga	18,5 mm
Diameter	20 mm
Diameter anslutningsgänga	20 mm
Gängtyp anslutningssida	M20
Gängtyp tätningssida	1/2 tum-NPT-gänga

Materialuppgifter

Färg	mässingsfärgad
Material	Mässing, förnicklad
Material, packning O-ring	NBR

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden	
Skyddsklass	IP68 (Beroende på förskruvningen som används)
Drifttemperatur	-20 °C ... 80 °C


HC-NPT-1/2-M20 - Adaptrar

1686847

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1686847>



Ritningar



Måttskiss

HC-NPT-1/2-M20 - Adaptrar

1686847

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1686847>



Godkännanden

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1686847>



EAC

Godkännande-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-NPT-1/2-M20 - Adaptrar

1686847

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1686847>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27140806
ECLASS-15.0	27140806

ETIM

ETIM 9.0	EC000938
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31163000
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	d17bb27a-ef98-4bae-963f-d2895584a51d